

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.635

## RiLineX CB cihaz adaptörü

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.635 - RiLineX CB cihaz adaptörü

60 mm bara sistemleri için RiLineX CB cihaz adaptörü (3 kutuplu, maks. 630 A). Cihaz genişliği 140 mm'dir. Kayar somunlu "Universal" versiyonu, şalter montajında en yüksek esnekliği sunar. Adaptör, 5 ile 10 mm arasındaki bara kalınlığına yarı otomatik uyumlu, aletsiz geçmeli montaja sahiptir. Kablo çıkışı, alt veya üst çıkışın kolayca dönüştürülmesiyle bireysel gereksinimlere uyarlanabilir.



## Özellikleri

Model numarası	RX 9360.635
Dizayn	genel
Fayda	Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı Geçmeli montaj 250 A'ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama Piyasada yaygın olarak bulunan şalter tiplerinin pano dışında hızlı ve kolay ön montajı
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Teslimat kapsamı	3 bağlantı alanı kapağı, 2 travers ve montaj malzemesi dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Anma darbe gerilim direnci Uimp	8 kV

# Özellikleri

Anma gerilimi	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Anma izolasyon gerilimi $U_i$	1.000 V
Kirlenme derecesi	3
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Enine kesit	29 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup>
Üretici (tip) için uygun	İndirmeler bölümündeki seçim aracımızla uygun cihaz adaptörünü kolayca bulun.
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Temel titreşim frekansı	50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Ölçüler	Genişlik: 145 mm Yükseklik: 325,8 mm Derinlik: 76,4 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,52 kg
Brüt ağırlık	4,722 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	2,64
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531

# Özellikleri

---

Ürün açıklaması	RX CB cihaz adaptörü 630 A, 3 kutuplu, versiyon: Universal Fix, G: 140 mm
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

# Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration