

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.220 PSM priz modülleri

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.220 - PSM priz modülleri

Çeşitli modüller farklı şekilde taşıyıcı raya takılabilmektedir.

Özellikleri

| | |
|-------------------------------|---|
| Model numarası | DK 7856.220 |
| Dizayn | anahtarlanamaz |
| Ürün açıklaması | Modüler sistem, rack için 1 fazlı/3 fazlı beslemeli bir dikey taşıma rayı üzerinden bir temel konfigürasyon sağlar. Taşıma rayına aktif bileşenleri beslemek için kullanılan farklı priz modülleri takılabilir. Çeşitli modüller, topraklama ucu, IEC320 vb. istenilen kombinasyonda taşıyıcı raya takılabilmektedir. Bu, dokunma korumalı tak ve çalıştır sistemi sayesinde elektrik teknisyeni olmayan kişiler tarafından da yapılabilir. |
| Malzeme | Profil: Alüminyum, anodize Priz elemanları: Plastik (PA6 GF 30 V1) |
| Uzunluk | 250 mm |
| Elektriksel bağlantı türü | WAGO WINSTA MIDI |
| Besleme başına fazlar | 1~ |
| Termik aşırı akım koruması | priz başına |
| Nominal çalışma gerilimi | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Nominal akım (maks.) | 16 A |
| Gerekli modül yuvaları (sayı) | 1 |
| Ölçüler | Uzunluk: 250 mm |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 5 °C...45 °C |
| Hava nemi (yoğuşmayan) | 5...95 % |
| Prizler | 4 x Soğuk cihaz soketi C13 |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,35 kg |
| Brüt ağırlık | 0,36 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Gümrük tarifesi numarası | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Ürün açıklaması | DK PSM Plus soket modülü, C13, 4, anahtarlamasız, siyah, sigortalı |

Onaylar

| | |
|-------------|--------------------|
| Onaylar | IEC CB VDE |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi |
