

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7857.009 KGK sistemleri

Durum: 25.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7857.009 - KGK sistemleri

IT altyapısındaki güç kaynağının akıllı izlenmesi için ABB UPS.

## Özellikleri

Model numarası	DK 7857.009
Dizayn	Çekmeceli online çift çevrim UPS, VFI-SS-111 kategorisi
Ürün açıklaması	Partnerimiz ABB'nin UPS sistemleri mekanik ve elektrik olarak RiMatrix IT altyapı modüler kutularına optimal şekilde entegre edilmiştir ve bilgi işlem merkezinde kesintisiz bir akım beslemesi zincirinin önemli bir bileşenini oluşturur. Şebeke arıza ve kesintilerine karşı güvenilir koruma sağlarlar.
Fayda	Tanımlı standart paketler sayesinde kolay proje planlaması. Enerji tüketiminde tasarruflu. Az bakım gereksinimli ve uzun ömürlü Genişletilebilirlik ve böylece IT büyüdükçe kademeli yatırım. Rittal DCIM RiZone yazılımına ağ bağlantısı ön tanımlı sürücü üzerinden "Plug & Play" ile gerçekleşir
Çalışma şekli	Bağımsız, tekli modüllere atanmış denetçiler ve batarya demetleri (opsiyonel) ile merkezi olmayan paralel mimari
Teslimat kapsamı	Spesifikasyona göre monte edilmiş temel modül ve UPS modülü/ modülleri UPS güç modülleri ile donatılmıştır (konfigürasyona göre)
Opsiyonlar	Standart otonomi süreli harici batarya paketleri (genişletme mümkün)
UPS power range	ABB DPA TS 8 ila 200 kW ABB UPScale TS 8 ila 120 kW
Efficiency (output) from 50% load	95 %
UPS connection	3 fazlı ağ bağlantısı
Bilgi	Seçilen tipe bağlı, pilsiz
İzleme	Opsiyonel Server-Shutdown işlevli SNMP ağ kartı
Paketteki adet	1 adet

# Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	85044095
ETIM 9	EC000382
ECLASS 8.0	27040690
Ürün açıklaması	ABB'nin çift konvertörlü çalıştırmada %96'ya varan verimliliğe sahip 3 fazlı UPS sistemleri, raf başına 10 kW ila 200 kW güç sınıflarında seçilebilir.