

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RM 7857.971 Emniyet bölmeleri

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RM 7857.971 - Emniyet bölmeleri

Bilgi işlem merkezleri için temel koruma veya yüksek servis sürekliliği koruması. Yeni bir bilgi işlem merkezi kurmayı veya mevcut bilgi işlem merkezinizi genişletmeyi planlıyorsanız hiç fark etmez

Özellikleri

Model numarası	RM 7857.971
Dizayn	Temel koruma odası Plus
Ürün açıklaması	Temel korumalı odası - IT/alt yapı bileşenlerinin korunması için optimal, modüler oda içinde oda çözümü. Yüksek emre amadelik odası - bilgi işlem merkezleri ve BT sistem lokasyonları için sertifikalı, en yüksek fiziksel güvenlik.
Bilgi	Kontrol edilen ürünler, komple konstrüksiyon olarak test edilir. Bu testler, bölme konstrüksiyonunu ve kapı, kablo bölmeleri veya havalandırma üniteleri gibi montaj modüllerini kapsar. Yapı parçası kontrolleri ise tek parçalar için yapılır.
Aşındırıcı yangın gazları	EN 1634-3 (DIN 18095) uyarınca duman sızdırmazlığı
Düşme testi	Sistem kontrolü olarak darbe testi, 30 dakika alevlenme süresinin ardından 1,5 m'den 200 kg'lık 1 darbe
Toz sızdırmazlığı	Bölme konstrüksiyonu ve montaj modülleri için EN 60 529 uyarınca sistem kontrolü olarak IP 5x
EMC koruması	Yüksek frekanslı giriş ve çıkış ışınlarına karşı koruma, TU Aachen tarafından benzer parçalarda uygulanan kontrollerle belgelenmiştir
Yangın koruması	50 K sıcaklık artışı ve %85 bağıl nem olmadan 30 dakika üzerinde, ardıl ısıtma periyodu olmadan Bölme konstrüksiyonu ve montaj modülleri için EN 1363 (DIN 4102) uyarınca sınır değerlere göre sistem kontrolü olarak F90 F120 sadece EN 1363 (DIN 4102) uyarınca yapı parçası kontrolü olarak, sadece duvar sistemi F90 sadece EN 1363 (DIN 4102) uyarınca yapı parçası kontrolü olarak, sadece duvar sistemi

Özellikleri

Yetkisiz erişim	RC 3 sistem kontrolü EN 1627/1630, inşaat ve yapı-modülü, örneğin kapılar RC 2 sistem kontrolü EN 1627/1630, inşaat ve yapı-modülü, örneğin kapılar
Su	Yangın söndürme suyu, bölme konstrüksiyonu ve montaj modülleri için IEC 60529 uyarınca sistem kontrolü olarak IP x 6 Bağıl hava nemi, %85, 30 saatin üzerinde
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,009 kg
Brüt ağırlık	0,01 kg
Gümrük tarifesi numarası	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)