

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.102

TX CableNet ağ panoları

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.102 - TX CableNet ağ panoları havalandırmalı kapılar ile

Yeni bir kablo yönetimi düzeyi: TX CableNet, yılların deneyimini, işlevsellik ve kalite açısından tüm gereksinimleri karşılayan, özelleştirilmiş iç montaj için hazırlanmış bir BT Rack'inde birleştirir.



Özellikleri

Model numarası	TX 7888.102
Dizayn	1. nesil havalandırmalı yan panelsiz
Fayda	Yeni taban sacı konsepti: Kablolama için derinliğin tam kullanımı ve bir fan modülünün entegrasyonu için imkan Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti Rahat erişim: Pano iç alanına hızlı erişim için yan panellerin ve kapıların kolay montajı ve sökülmesi Havalandırmalı kapılar sayesinde aktif ve pasif ağ bileşenlerinin montajı mümkündür Kapı dayanağı değiştirilebilir Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme	Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı

Özellikleri

Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Önde havalandırmalı kapı ve arkada arka kapılı pano Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Tavan plakası, kaynaklı, yandan kablo girişi için şelale konseptli, fan montaj plakası için gizli bölmeli İki adet 482,6 mm (19") profil rayı, önde ve arkada Çelik sac kapı, ön, havalandırmalı, 130°'lik menteşe Çelik sac kapı, arka, havalandırmalı, tek parça, 130°'lik menteşe Ön ve arka kilit: Tasarım tutamağı güvenlik kilidi 3524 E ile IPPC paleti
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri	42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	645 mm
Dizayn	yan panelsiz
Design doors	havalandırmalı
Taşıma kapasitesi	5000 N
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	78 kg
Brüt ağırlık	88 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
