

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.120

TX CableNet ağ panoları

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.120 - TX CableNet ağ panoları havalandırmalı kapılar ile

Yeni bir kablo yönetimi düzeyi: TX CableNet, yılların deneyimini, işlevsellik ve kalite açısından tüm gereksinimleri karşılayan, özelleştirilmiş iç montaj için hazırlanmış bir BT Rack'inde birleştirir.



Özellikleri

Model numarası	TX 7888.120
Dizayn	1. nesil havalandırmalı yan panelli
Fayda	Yeni taban sacı konsepti: Kablolama için derinliğin tam kullanımı ve bir fan modülünün entegrasyonu için imkan Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti Rahat erişim: Pano iç alanına hızlı erişim için yan panellerin ve kapıların kolay montajı ve sökülmesi Havalandırmalı kapılar sayesinde aktif ve pasif ağ bileşenlerinin montajı mümkündür Kapı dayanağı değiştirilebilir Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
Malzeme	Tavan: Çelik sac, 1,5 mm Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm Kapı: Çelik sac, 1,2 mm 19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yüzey	Pano karkası: Daldırma astar boyalı Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı

Özellikleri

Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Önde havalandırılmalı kapı ve arkada arka kapılı pano Pano iskeleti, kapılı ve tavan plakalı Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil Tavan plakası, kaynaklı, yandan kablo girişi için şelale konseptli, fan montaj plakası için gizli bölmeli İki adet 482,6 mm (19") profil rayı, önde ve arkada Çelik sac kapı, ön, havalandırılmalı, 130°'lik menteşe Çelik sac kapı, arka, havalandırılmalı, tek parça, 130°'lik menteşe Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı IPPC paleti
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.200 mm
Yükseklik birimleri	47 U
Yükseklik birimleri	47 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe	645 mm
Dizayn	yan panelli
Design doors	havalandırılmalı
Taşıma kapasitesi	5000 N
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	138,7 kg
Brüt ağırlık	146 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Ürün açıklaması	Network Rack TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
