

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.332

PDU uluslararası, şalterli model

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.332 - PDU uluslararası, şalterli model

Tek tek devreye alınabilen çıkış yuvaları, PDU'nun temel çalışma özelliğidir ve elbette ki faz veya giriş başına ölçüm fonksiyonuna sahiptir. OLED ekran üzerinden geçeli tüketim bilgileri gösterilir.

Özellikleri

Model numarası	DK 7955.332
Dizayn	PDU, switched
Ürün açıklaması	Faz başına ölçüm fonksiyonu ve tek tek devreye alınabilen çıkış yuvaları. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar. İki durumlu röleler ve bir OLED ekranı ile PDU'nun enerji tüketimi azalır. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedek akım beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı yönetim ve izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlar.
Malzeme	Alüminyum profil, siyah eloksallı
Teslimat kapsamı	Monteli giriş konektörü ile bağlantı kablosu H05-VV (3 m) dahil
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 85 mm Uzunluk: 1.480 mm
Priz sayısı ve tipi	24 x C13 / 6 x C19
Prizler	24 x Soğuk cihaz soketi C13 6 x Soğuk cihaz soketi C19
Nominal akım (maks.)	16 A
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	CEE

Özellikleri

Direktifler	2014/30/AB sayılı EMU direktifi 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT: ≥ 1.800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,8 kg
Brüt ağırlık	6 kg
Gümrük tarifesi numarası	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Ürün açıklaması	DK PDU anahtarlanabilir, 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19