

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.540

PDU uluslararası, yöneticili model

Durum: 16.05.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.540 - PDU uluslararası, yöneticili model

CMC III veya PDU managed ile birlikte kullanılmak üzere CAN Bus arayüzüne sahip akıllı PDU, anahtarlama fonksiyonu ve çıkış başına enerji verisi kaydı. CEE fişli (16 A/32 A), BS 1363 (UK) çıkışlı giriş. 3,7 kW ile 22 kW arasında dağıtım gücü

Özellikleri

Model No.	DK 7955.540
Ürün açıklaması	High-End IT-Rack, her bir çıkış yuvası için enerji ölçüm ve denetim fonksiyonlu akım dağıtımı. Kompakt PDU sayesinde her IT racki kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar. İki durumlu röleler ve bir OLED ekranı monte edildiğinde, PDU'nun enerji tüketimi azalır. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedek akım beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı yönetim ve izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır. PDU'da Slave PDU'ları bağlamak için bir CAN veri yolu arayüzü mevcuttur. En fazla 4 CMC III sensörleri ile (sıcaklık, nem, erişim, vandalizm) ortam izlemesi de mümkündür.
Malzeme	Alüminyum profil, siyah eloksallı
Ölçüler	Genişlik: 44 mm Derinlik: 85 mm Uzunluk: 1.280 mm
Priz sayısı ve tipi	16 x BS 1363
Prizler	16 x GB (tip G, BS 1363)
Nominal akım (maks.)	13 A
Beslemeler	Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 1~
Bağlantı kablosu uzunluğu	3 m
Elektriksel bağlantı türü	UK
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...45 °C

Özellikleri

Hava nemi (yoğuşmayan)	10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT: ≤ 1.800 mm
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	85369095
EAN	4028177685123
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604