


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.812 PDU UK basic

Durum: 18.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.812 - PDU UK basic

Güç dağıtıcısı



Özellikleri

| | |
|----------------------|--|
| Model numarası | DK 7979.812 |
| Ürün açıklaması | BT ağ ve sunucu rafları için kompakt tasarımda üst düzey güç dağıtımı. Tasarıma bağlı olarak, enerji ölçümü ve izlemesi için geniş kapsamlı yönetim fonksiyonları ile birlikte. |
| Fayda | VX IT için aletsiz montaj seti Akım tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim |
| Teknik özellikler | Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz) |
| Malzeme | Alüminyum profil, siyah eloksallı Yuvalar: plastik |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Opsiyonlar | Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir |
| Ölçüler | Genişlik: 44 mm Derinlik: 70 mm Uzunluk: 845 mm |
| Priz sayısı ve tipi | 12 x BS 1363 |
| Prizler | 12 x BS 1363 |
| Nominal akım (maks.) | 13 A |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|--|
| Nominal güç | 3 kW |
| Beslemeler | Sayı: 1 Besleme başına fazlar: 1~ |
| Bağlantı kablosu uzunluğu | 3 m |
| Elektriksel bağlantı türü | UK |
| Direktifler | 2014/30/AB sayılı EMU direktifi 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi |
| Normlar | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 5 °C...50 °C |
| Hava nemi (yoğuşmayan) | 10...95 % |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -25 °C...70 °C |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.200 mm Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 1.200 mm Pano tipi: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 2,8 kg |
| Brüt ağırlık | 3,1 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Ürün açıklaması | DK PDU UK, Basic, kompakt basic güç dağıtımı, GUD: 44x845x70 mm, 12x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A |

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi