


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.010 Montaj Yüzeyi

Durum: 16.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.010 - Montaj Yüzeyi RiLine Compact

Entegre baralı montaj yüzeyi.

Özellikleri

| | |
|---|---|
| Model numarası | SV 9635.010 |
| Çalışma şekli | Kolay geçmeli montaj sayesinde bileşenlerin güvenli yerleşimi ve montajı için temas korumalı bara yüzeyi Bazada ön kabartmalı bölme birimleri sayesinde bileşenler emniyetli ve hızlı şekilde konumlandırılabilir Pano üzerinde doğrudan kontaklama ile kablolama çabalarının azaltılması |
| Malzeme | Poliamid Polikarbonat E-Cu UL 94 uyarınca yangın koruma |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Entegre baralar dahil |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 2X |
| Normlar | UL 508 IEC 61 439 |
| Anma akımı maks. | 125 A |
| Anma akımı (UL) | 100 A |
| Nominal çalışma gerilimi | 690 V (AC) 600 V (DC) |
| Rated operating voltage (max.) UL | 600 V (AC) 600 V (DC) |
| Her biri 45 mm olan maks. ayırma birimi | 9 |
| Bilgi | Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir |
| Taşıyıcı ray montajı için | Evet |

Özellikleri

| | |
|-----------------------------|--|
| for mounting plate assembly | Evet |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Ölçüler | Genişlik: 405 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 45,1 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 1,3 kg |
| Brüt ağırlık | 1,46 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,551 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ETIM 8 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Ürün açıklaması | SV Montaj yüzeyi, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 kutuplu, GYD: 405x160x45,1 mm (RiLine Compact) |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |