

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8104.245

## Yan panel, vidalanabilir, elik sac

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8104.245 - Yan panel, vidalanabilir, çelik sac VX için

Yan paneller, vidalanabilir, çelik sac, VX için.

## Özellikleri

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Model numarası                       | VX 8104.245   |
| Fayda                                | Klipslenebilir yan panel tutucu sayesinde zamandan tasarruflu montaj<br>İçte duran kontak elemanlı yassı parça askısı ile yüksek EMC koruması ve otomatik eşpotansiyel kuşaklama<br>Askı yardımı ile yükseklik ve derinlikte kolay konumlandırma<br>Tek kişi ile montaj<br>Optimal mesnet için boyasız büyük kontak yüzeyli topraklama pimi |
| Malzeme                              | Çelik sac, 1,5 mm   |
| Yüzey                                | Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı   |
| Renk                                 | RAL 7035  |
| Teslimat kapsamı                     | Montaj malzemeleri dahil  |
| Şunlar için uygun                    | Pano tipi: VX<br>Yükseklik: = 2.000 mm<br>Derinlik: = 400 mm  |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55   |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1<br>Tip 12   |
| Ana malzeme                          | Çelik sac   |
| Paketteki adet                       | 2 adet  |
| Net ağırlık                          | 19,06 kg  |
| Brüt ağırlık                         | 19,4 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)             | 60,14 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF sınıfı hakkında açıklama         | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır   |

## Özellikleri

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910  |
| ETIM 9                   | EC002524  |
| ECLASS 8.0               | 27182101  |
| Ürün açıklaması          | VX Yan panel, vidalanabilir, YD: 2000x400 mm, çelik sac |

## Onaylar

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Onaylar     | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | PCF-declaration    |