

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.120

Modül plakaları için bölücü panel

Durum: 22.05.2016 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8609.120 - Modül plakaları için bölücü panel TS için

Konnektörler veya kablo girişleri, bara sistemleri girişleri ve diğer ekipmanlara ait modül plakaları için montaj yuvaları mevcuttur.



Özellikleri

| | |
|-----------------|---|
| Model numarası | TS 8609.120 |
| Ürün açıklaması | Konnektörler veya kablo girişleri, bara sistemleri girişleri ve diğer ekipmanlara ait modül plakaları için montaj yuvaları mevcuttur. Contayı takmak ve dayanım için çepeçevre, çift katlı. Dolap çerçevesinin simetriği nedeniyle bölücü paneller boyutlar uygun olduğu sürece arka tarafa da monte edilebilirler. |
| Fayda | Daha fazla seçenek: Bir bölücü duvarın yuvaları özel olarak 16 ya da 24 kutuplu konnektörler, kablo girişleri için modül plakaları ya da kapalı modül plakaları ile donatılmıştır. Daha hızlı montaj: Normalde mümkün olan toplam konnektör yuvasının sadece bir kısmı kullanılır. Yeni bölücü panel tekniği ile bunları tek tek kapatmaya gerek yoktur. Kapalı modül plakası kullanılır. Avantaj: daha az plaka, daha az vida, daha az montaj işlemi. |
| Uygulamalar | Köşelerde ve yanlarda yarı yükseklikte bulunan çentikler, bölücü panel monte edildiğinde bile, açısız birleştirme aparatlarının kullanımına imkan verir. |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Malzeme | Çelik sac, 2,0 mm |
| Yüzey | Çinko kaplama |
| Teslimat kapsamı | Modül plakalarının montajı için sabitleme malzemeleri ve M5 x 12 mm alyan civatalar dahil. |
| Şunlar için uygun | Pano tipi: TS Yükseklik: = 2.000 mm Derinlik: = 500 mm |
| Montaj seçenekleri | Montaj, dış tarafta bulunan montaj yüzeyine gerçekleştirilir Bu iç yüzeyin başka işlemler için kullanılmasına olanak verir |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 7,224 kg |
| Brüt ağırlık | 7,604 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
| Ürün açıklaması | TS Bölücü panel, kesikli 10'lu, YD:2000x500mm |