


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.110

## Montaj rayı 23 x 64 mm

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.110 - Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde deęişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.



## Özellikleri

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Model numarası           | VX 8617.110   |
| Ürün açıklaması          | Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde deęişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.  |
| Fayda                    | Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir<br>Dört tarafta sistem delikleri<br>Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli |
| Malzeme                  | Çelik sac   |
| Yüzey                    | Çinko kaplama   |
| Teslimat kapsamı         | Montaj malzemeleri dahil  |
| VX montaj seçenekleri    | In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level   |
| VX SE montaj seçenekleri | In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility   |
| AX montaj seçenekleri    | In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX  |

## Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri | 400 mm genişliğindeki panoda, zemin uzatma rayı ile birlikte  |
| AX plastik için montaj seçenekleri         | In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket  |
| CX montaj seçenekleri                      | Masa tabanında pano derinliği 400 mm<br>Tek parça konsol tabanında pano derinliği 400 mm                          |
| VX baza montaj seçenekleri                 | 400 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri |
| Şunlar için uygun                          | Pano tipi: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>AX<br>AX plastik<br>Suitable for width or height or depth: 400 mm              |
| Şunlar için uygun                          | Baza sistemi VX   |
| Paketteki adet                             | 4 adet  |
| Net ağırlık                                | 1,4 kg  |
| Brüt ağırlık                               | 1,53 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)                   | 8,39  |
| Gümrük tarifesi numarası                   | 73269098  |
| ETIM 9                                     | EC002620  |
| ECLASS 8.0                                 | 27189234  |
| Ürün açıklaması                            | VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 400 mm  |

## Onaylar

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Açıklamalar | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|