


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.120

Montaj rayı 23 x 64 mm

Durum: 15.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.120 - Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde deęişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.



Özellikleri

Model numarası	VX 8617.120
Ürün açıklaması	Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde deęişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.
Fayda	Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir Dört tarafta sistem delikleri Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri	In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
VX SE montaj seçenekleri	In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX montaj seçenekleri	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX

Özellikleri

AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	500 mm genişlik/yükseklikteki muhafazada, zemin uzatma rayı ile birlikte
AX plastik için montaj seçenekleri	In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
CX montaj seçenekleri	Masa tabanında pano derinliği 500 mm
VX baza montaj seçenekleri	Taban köşe parçalarına monte edildiğinde baza genişliği/derinliği 600 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT VX SE AX AX plastik Suitable for width or height or depth: 500 mm
Şunlar için uygun	Baza sistemi VX
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,6 kg
Brüt ağırlık	1,98 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 500 mm

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------