


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.190

## Montaj rayı 23 x 64 mm

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.190 - Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde deęişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.



## Özellikleri

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Model numarası             | VX 8617.190   |
| Ürün açıklaması            | Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde deęişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.  |
| Fayda                      | Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir<br>Dört tarafta sistem delikleri<br>Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli |
| Malzeme                    | Çelik sac   |
| Yüzey                      | Çinko kaplama   |
| Teslimat kapsamı           | Montaj malzemeleri dahil  |
| VX montaj seçenekleri      | In enclosure height 1800 mm, on the inner mounting level  |
| VX SE montaj seçenekleri   | In enclosure width/height 1800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility   |
| VX baza montaj seçenekleri | 1800 mm genişlik sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri  |

## Özellikleri

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Şunlar için uygun        | Pano tipi: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>Suitable for width or height or depth: 1.800 mm |
| Şunlar için uygun        | Baza sistemi VX  |
| Paketteki adet           | 4 adet   |
| Net ağırlık              | 7,2 kg   |
| Brüt ağırlık             | 7,72 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098   |
| ETIM 9                   | EC002620   |
| ECLASS 8.0               | 27189234   |
| Ürün açıklaması          | VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 1800 mm                  |

## Onaylar

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Açıklamalar | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|