

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.720

Montaj rayı 14 x 39 mm

Durum: 02.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.720 - Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapağıya takılan cihazları vb. sabitlemek için



Özellikleri

Model numarası	VX 8619.720
Ürün açıklaması	Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapağıya takılan cihazları vb. sabitlemek için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Distance between fixing points	475 mm
Kapı genişliği için uygun	600 mm
VX montaj seçenekleri	In door width 600 mm
VX SE montaj seçenekleri	In door width 600 mm
AX montaj seçenekleri	In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX Kilitli kapıda 1200 mm pano genişliğinde
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	Pano yüksekliği 600 mm
AX plastik için montaj seçenekleri	In door width 600 mm

Özellikleri

3 parçalı AX için montaj seçenekleri	Pano derinliği 673 mm veya duvar parçasının genişliğinde
PC montaj seçenekleri	In door width 600 mm
CX montaj seçenekleri	In door width 600 mm
Montaj talimatı	AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
Bilgi	Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya dış açan M5 vidalar gereklidir
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX SE PC AX Duvara monte pano AX, 3 parçalı Tek Parça konsol CX CX konsol alt parçası Suitable for width or height or depth: 600 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,956 kg
Brüt ağırlık	1,14 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	7,78
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 600 mm

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------