


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.730

## Montaj rayı 14 x 39 mm

Durum: 07.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.730 - Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapağıya takılan cihazları vb. sabitlemek için



## Özellikleri

Model numarası	VX 8619.730
Ürün açıklaması	Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapağıya takılan cihazları vb. sabitlemek için
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Distance between fixing points	675 mm
Kapı genişliği için uygun	800 mm
VX montaj seçenekleri	In door width 800 mm
VX SE montaj seçenekleri	In door width 800 mm
AX montaj seçenekleri	In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	Pano yüksekliği 800 mm
AX plastik için montaj seçenekleri	In door width 800 mm
PC montaj seçenekleri	In door width 800 mm

# Özellikleri

CX montaj seçenekleri	In door width 800 mm
VX baza montaj seçenekleri	Taban köşe parçalarına monte edildiğinde baza genişliği 850 mm
Montaj talimatı	AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
Bilgi	Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya dış açan M5 vidalar gereklidir
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX SE PC AX AX plastik Tek Parça konsol CX CX konsol alt parçası Suitable for width or height or depth: 800 mm
Şunlar için uygun	Baza sistemi VX
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,4 kg
Brüt ağırlık	1,588 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	10,52
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 800 mm

# Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------