

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.026**

**Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 200 mm**

Durum: 08.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.026 - Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 200 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW için

Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.

## Özellikleri

Model numarası	VX 8620.026
Ürün açıklaması	Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.
Malzeme	Baza köşe parçası: Çelik sac Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	4 baza köşe parçası, 200 mm yükseklikte 4 köşe kapağı 1 birleştirme kapağı 1 baza kapatma plakası, ön/arka, yükseklik: 200 mm 2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte Montaj malzemeleri dahil
Bilgi	Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
Ölçüler	Yükseklik: 200 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX Genişlik: = 1.600 mm
Ağırlık/ambalaj	13,9 kg

## Özellikleri

Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	13,08 kg
Brüt ağırlık	13,88 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ECLASS 8.0	27182003
Ürün açıklaması	Baza kaplamasıyla VX baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 200 mm, G: 1600 mm, çelik sac

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA
---------	------------------