


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.204

Montaj delik ıtası

Durum: 30.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.204 - Montaj delik ıtası kısmi kapı iin

Kısmi kapılara modifikasyon yapabilmek iin kablo kanalları, hortum tutucu vb. gibi kapının arka tarafına zel bileşenler monte etmek iin delikler arası 25 mm mesafe bulunan delikli yzeyli kapak.



zellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | SV 9681.204 |
| rn aıklaması | Paralı kapılara sonradan dıřardan montaj iin. Delikli montaj kiriřleri 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve rn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. malzemelerin kapının arka tarafına monte etmek iin kullanılır. malzemeleri monte etmek iin kullanılır. Delikli montaj kiriřinin delik apı: 4,5 mm. |
| Malzeme | elik sac, 1 mm |
| Yzey | inko kaplama |
| Teslimat kapsamı | Montaj malzemeleri dahil |
| Uzunluk | 198 mm |
| Montaj talimatı | 1000 mm pano geniřlięi iin: 1 x 9681.204 ve 1 x 9681.206 |
| ller | Uzunluk: 198 mm |
| řunlar iin uygun | Geniřlik: 400 mm |
| OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS | 200 - 800 mm |
| Paketteki adet | 10 adet |
| Net aęırlık | 0,6 kg |
| PCF/VE (beřikten kapıya) | 2,4 kg CO2 eq (Cat B) |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400501 |
| Ürün açıklaması | SV Perforated mounting strip, L: 198 mm, for partial door WH: 400x150-800 mm |

Onaylar

| | |
|-------------|-----------------------|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi UK |
|-------------|-----------------------|