

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.021

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.021 - Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Esnek kablo girişi için kapaklı baza köşe parçaları.



Özellikleri

Model numarası	VX 8660.021
Fayda	Güvenilir – yüksek stabiliteye sahip baza Esnek – VX aksesuarları ile çok sayıda iç mekan donanım seçeneği Kolay – sıralama yerleri arasında hizalı geçiş
Malzeme	Baza köşe parçası: Çelik sac Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	4 köşe kapağı Montaj malzemeleri dahil 4 baza köşe parçası, 200 mm yükseklikte 1 baza kapatma plakası, ön/arka, yükseklik: 200 mm 2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Bilgi	Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
Ölçüler	Yükseklik: 200 mm

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Genişlik: = 400 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Ağırlık/ambalaj	5,85 kg
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	5,846 kg
Brüt ağırlık	5,85 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	22,05 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Ürün açıklaması	VX kapatma plakalı baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 200 mm, G: 400 mm için, çelik sac

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA
Açıklamalar	PCF-declaration