

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.130 Destek kirişı

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.130 - Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.



Özellikleri

Model numarası	TS 8800.130
Ürün açıklaması	Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler	Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Çinko kaplama
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk	590 mm
VX SE montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
AX montaj seçenekleri	In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri	Pano genişliği 600 mm
PC montaj seçenekleri	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
IW montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TS montaj seçenekleri	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level

Özellikleri

TP montaj seçenekleri	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS VX SE TP PC IW AX Genişlik/derinlik: 600 mm
Paketteki adet	20 adet
Net ağırlık	5,86 kg
Brüt ağırlık	6,165 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	27,96 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP için, iç montaj seviyesi için: G/D: 600 mm, U: 590 mm için

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------