


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9683.783**

**Taşıyıcı çerçeve**

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.783 - Taşıyıcı çerçeve sıradan montaj cihazları için

Sıralı modüler cihazları (örn. MCBs) yerleştirmek için taşıyıcı çerçeve seti.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9683.783
Ürün açıklaması	Sıralı modüler cihazları (örn. MCBs) yerleştirmek için taşıyıcı çerçeve seti. Taşıyıcı raylar, iki montaj profili aracılığı ile kompartıman yan panel modüllerine iç ayırım için monte edilir. Kapak, tırtıllı vidalar aracılığıyla taşıyıcı çerçeveye sabitlenir. Kompartıman bölücü paneller ve yan paneller, parçalı montaj plakası ve yan panel modülleri ile birlikte Form 2, 3 veya 4 uyarınca bir iç bölümlendirme yapmak mümkündür.
Malzeme	Taşıyıcı çerçeve: Çelik sac, çinko kaplamalı, 1,5 mm Kapak: Çelik sac, boyalı, 1,5 mm
Teslimat kapsamı	Taşıyıcı raylar 2 montaj dirseği 1 kapak, yuvalı Montaj malzemeleri dahil
Kompartman yüksekliği için	300 mm
Şunlar için uygun	Genişlik: = 800 mm
17,5 mm ayırma birimi sayısı	2 x 36
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4 kg
Brüt ağırlık	4,3 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002270

## Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27400613

---

Ürün açıklaması

SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units,  
WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)

## Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini UK