

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.750

TS 8 modüler pano sistemleri

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.750 - TS 8 modüler pano sistemleri EMC panoları

TS 8 serilerindeki büyük panolar, standart versiyonları da dahil olmak üzere geniş bir frekans aralığı boyunca iyi bir EMC koruması sağlar. Artırılmış EMC gereksinimleri için, Rittal TS 8 panolarının yüksek RF zayıflatmalı versiyonu da mevcuttur.

Özellikleri

Model numarası	TS 8808.750
Ürün açıklaması	TS 8 serilerindeki büyük panolar, standart versiyonları da dahil olmak üzere geniş bir frekans aralığı boyunca iyi bir EMC koruması sağlar. Artırılmış EMC gereksinimleri için Rittal, VDE tarafından onaylanmış yüksek RF zayıflatmalı TS 8 pano versiyonunu sunar.
Ürün değişikliği	Çelik sacın çinko kaplaması çinko magnezyum kaplamayla değiştirildi. Avantajlar: geliştirilmiş şekillendirilebilirlik, optimize edilmiş korozyon davranışı, düzgün görünüm.
Malzeme	Pano karkası: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm Tavan: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm Kapı: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 2,0 mm Arka panel: Çinko magnezyum kaplamalı çelik sac 1,5 mm Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey	Pano karkası: Boyasız Kapı, arka panel ve tavan: dıştan boyalı ve içten boyasız Taban sacları: Çinko kaplamalı Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Pano karkası Kapı(lar) Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir Arka panel Tavan sacı Kablo giriş plakaları Montaj plakası 4 taşıma halkası Kilit: 3 mm double-bit 2 TS montaj rayı 18 x 38 mm Kabin derinliğine takılı 2 destek kirişleri
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 800 mm
Bilgi	Sıralı kabinlerde EMC birleştirme contaları gereklidir
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	130,15 kg
Brüt ağırlık	137 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	TS 8808.750 TS Pano.EMC tasarımı.RAL 7035

Onaylar

Onaylar	DNV UL + C-UL (listed)
---------	---------------------------

Onaylar

Açıklamalar

Üreticinin bildiriimi

Uygunluk bildiriimi

Uygunluk bildiriimi UK