

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9301.000

## Ex pano

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9301.000 - Ex pano Paslanmaz çelik, vidalı kapaklı boş pano

Vidalanmış kapağa sahip EX pano, paslanmaz çelik



## Özellikleri

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Model numarası                  | KEL 9301.000  |
| Dizayn                          | Ex pano   |
| Uygulamalar                     | 2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22<br>Ortam sıcaklığı aralığı: -30 °C...+80 °C<br>Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir<br>EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb) |
| Malzeme                         | Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)<br>Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), her yandan köpük silikon conta   |
| Yüzey                           | Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm  |
| Teslimat kapsamı                | Pano<br>Kapak   |
| Ölçüler                         | Genişlik: 150 mm<br>Yükseklik: 150 mm<br>Derinlik: 80 mm  |
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | Evet  |

## Özellikleri

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U        | Evet  |
| Ana malzeme                          | Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)               |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 66   |
| Paketteki adet                       | 1 adet  |
| Net ağırlık                          | 1,2 kg  |
| Brüt ağırlık                         | 1,448 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası             | 94032080  |
| ETIM 9                               | EC002503  |
| ECLASS 8.0                           | 27180502  |
| Ürün açıklaması                      | KEL EX Pano,1.4301,vidalı,GYD:150X150X80mm,IP66 |

## Onaylar

|             |  |
|-------------|--|
| Onaylar     | ATEX<br>ATEX QA<br>CQC-CCC<br>IECEX<br>IECEX QAR |
| Açıklamalar | Attestation of Conformity                        |