

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.550 CB cihaz adaptörü

Durum: 17.03.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.550 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

## Özellikleri

|  |  |
|--|--|
| Model numarası                                       | SV 9342.550  |
| Malzeme  | Poliamid<br>UL 94-V0 uyarınca yangın koruma  |
| Renk   | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı                                     | Terminal kapağı<br>Yuva taşları  |
| Elektriksel bağlantı türü                            | Çerçeve terminali  |
| Anma akımı maks.                                     | 125 A  |
| Nominal çalışma gerilimi                             | 690 V, 3~  |
| Elektrik değerleri UL (SCCR)                         | 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 125 A, DIVQ/7  |
| Kablo çıkışı   | alt  |
| Bara merkez mesafesi                                 | 60 mm  |
| Bilgi  | Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir<br>Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir |
| Kutup sayısı   | 3 kutuplu  |
| Ölçüler  | Genişlik: 90 mm<br>Yükseklik: 225 mm   |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı                     | 35 - 120 mm <sup>2</sup>   |
| Baralar için uygun                                   | Yükseklik: 5, 10 mm  |
| Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y) | 18,5 x 15,5 mm   |

## Özellikleri

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Üretici (tip) için uygun   | ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)<br>Allen Bradley (140-CMN)<br>Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)<br>GE (FD160)<br>OEZ (BC160N)<br>Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)<br>Schrack (MC1)<br>Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)<br>Terasaki (E125, S125) |
| Onaylar                    | UL  |
| Paketteki adet             | 1 adet  |
| Net ağırlık                | 0,819 kg  |
| Brüt ağırlık               | 0,847 kg  |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,202   |
| Gümrük tarifesi numarası   | 85369095  |
| ETIM 9                     | EC001531  |
| ECLASS 8.0                 | 27370304  |
| Ürün açıklaması            | SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 125A, 90mm  |

## Onaylar

|             |  |
|-------------|--|
| Onaylar     | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK                    |