

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.330

## NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 13.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.330 - NH sigortalı yük ayırıcı elektronik sigorta izleme ile

## Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| Model numarası                               | SV 9343.330   |
| Dizayn                                       | 60 mm bara sistemleri için  |
| Malzeme                                      | Poliamid<br>UL 94 uyarınca yangın koruma<br>Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı |
| Renk   | Çerçeve: RAL 7035<br>Kapak: RAL 7035/7001   |
| Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi | Sıkıştırma bölgesi genişliği: 50 mm<br>Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm                   |
| Bara merkez mesafesi                         | 60 mm   |
| Kablo çıkışı                                 | yukarıda/aşağıda  |
| Elektriksel bağlantı türü                    | Vida M10  |
| Anma akımı maks.                             | 630 A   |
| Nominal çalışma gerilimi                     | 400 V - 690 V, 3~   |
| NH boyu için                                 | 3   |
| Test specification                           | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)                                   |
| Ölçüler                                      | Genişlik: 250 mm<br>Yükseklik: 298 mm   |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı             | 10 - 300 mm <sup>2</sup>  |
| Baralar için uygun                           | Yükseklik: 5, 10 mm   |
| Kutup sayısı                                 | 3 kutuplu   |
| elektronik sigorta izleme ile                | Evet  |
| Yuvarlak iletken kesiti                      | 10 - 300 mm <sup>2</sup>  |

## Özellikleri

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Paketteki adet             | 1 adet                                      |
| Net ağırlık                | 4,28 kg                                     |
| Brüt ağırlık               | 4,38 kg                                     |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 1,44  |
| Gümrük tarifesi numarası   | 85369095                                    |
| ETIM 9                     | EC000249                                    |
| ECLASS 8.0                 | 27371401                                    |
| Ürün açıklaması            | SV NH yük ayırıcı, 60mm, 3, vidalı,EF, 630A |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | CQC-CCC   |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK |