

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1611.000

KX 总线箱，钢板，带迷你凸轮锁

状态: 2026/6/28 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1611.000 - KX 总线箱，钢板，带迷你凸轮锁

钢板制成的壁挂式箱体，带盖板和检视窗。防护等级 IP 65 / NEMA 12。用于安装几乎所有产品的总线模块和传感器。



特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | KX 1611.000 |
| 型式 | 带检视窗用透明片 |
| 材料 | 箱体：钢板 箱盖：钢板，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 检视窗用透明片：聚碳酸酯，4 mm |
| 表面 | 箱体和箱盖：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体带铰接箱盖 箱盖带检视窗 迷你型凸轮锁 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 65 |

特征

| | |
|---------------------|--|
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 类型 12 |
| IK 编码 | IK08 |
| 尺寸 | 宽度: 400 mm 高度: 300 mm 深度: 155 mm |
| 箱盖材料厚度 | 1.25 mm |
| 箱体材料厚度 | 1.25 mm |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 4.78 kg |
| 毛重 | 5 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 38.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | KX 总线箱体, 尺寸: 400x300x155 mm, 钢板, 带封闭式底板, 带铰链顶盖和观察窗 |

批准

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register |
|----|--|

| | |
|----|---|
| 解释 | 制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration |
|----|---|