

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3124.310 Blue e IoT 适配器

状态: 2026/2/5 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



# SK 3124.310 - Blue e IoT 适配器

适配器与 IoT 通讯模块 (3124.300) 组合使用可使 Blue e 系列冷却设备之间实现智能互联。

## 特征

型号	SK 3124.310
产品描述	适配器与 IoT 通讯模块组合使用可使 Blue e 系列冷却设备之间实现智能互联。
您的收益	<p>数字化和互联系统为每个企业打造无限机遇。结合 IoT 通讯模块 (3124.300)，可使 Blue e 系列冷却设备轻松连接到工业 4.0 环境中，且不影响自动化逻辑。</p> <p>即插即用：可快速、简便并且完全无需编程地通过内置的网页服务器对 IoT 通讯模块进行配置和调试。</p> <p>在主机/伺服组合中最多可对 10 台冷却设备进行状态监测</p>
材料	<p>塑料</p> <p>前部：光滑</p> <p>箱体：织纹</p>
颜色	<p>前面板：RAL 9005</p> <p>箱体：RAL 7035</p>
供货范围	<p>Blue e IoT 适配器</p> <p>安装说明书和简要操作说明书</p> <p>安装角支架</p> <p>固定附件</p> <p>Sub-D 位于 RJ11 连接电缆上，长度 150 mm</p> <p>用于固定推接式安装轨的安装夹</p>
接口	<p>1 x Modbus RTU</p> <p>1 x 冷却设备接口</p>

# 特征

---

与型号相匹配	3303.5/6xx 3304.5/6xx 3305.5/6xx 3328.5/6xx 3329.5/6xx 3332.5/6xx 3361.5/6xx 3366.5/6xx 3377.5/6xx 3307.7xx 3310.7xx 3382.5/6xx 3359.5/6xx 3383.5/6xx 3273.500 3384.5/6xx 3385.5/6xx 3386.5/6xx 3387.5/6xx 9776.550
尺寸	宽度: 80 mm 高度: 30 mm 深度: 40 mm
工作温度范围	0 °C...55 °C
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 30
包装单元	1 件
净重	0.18
毛重	0.2
税率号	85176200

---

## 特征

---

EAN 4028177939059

---

ETIM 9 EC001099

---

ETIM 8 EC001099

---

ECLASS 8.0 27143136

## 批准

---

证书 EAC

---

解释 符合性声明