

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.045

Dış mekan duvara monte pano

Durum: 10.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.045 - Dış mekan duvara monte pano

Duvara veya direğe montaj için dış ortam panosu. Pano içinde pano konsepti



Özellikleri

| | |
|------------------------|--|
| Model numarası | CS 9791.045 |
| Ürün açıklaması | Duvara veya direğe montaj için dış ortam panosu. Pano içinde pano konsepti |
| Malzeme | Pano ve montaj plakası: Alüminyum, AlMg3 Kapı iç kasası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) |
| Yüzey | Pano: Toz kaplama, UV dirençli saf polyester |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Ön yapılandırılmalı, çift duvarlı dış ortam panosu Montaj plakası, flanş plakası ve güvenlik kilidi içeren iç pano Kabin iç termostatı veya higrostat için montaj dirseği Tasarım başlıklı ve 3524 E emniyet kilitli dış ortam panosu Arka cephede 2 C - profil rayı 2 emniyet kilidi |
| Ölçüler | Genişlik: 630 mm Yükseklik: 780 mm Derinlik: 380 mm |
| Net ölçüler | Net genişlik: 560 mm Net yükseklik: 560 mm Net derinlik: 308 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 550 mm x 550 mm |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pano iç ölçüsü | Genişlik: 580 mm Yükseklik: 580 mm Derinlik: 333 mm |
| Kilit | Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 55 |
| Bilgi | Talep üzerine teslimat süresi |
| Ana malzeme | Alüminyum |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 22,254 kg |
| Brüt ağırlık | 23,425 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | CS Wall-mounted enclosure, WHD: 630x780x380 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |
|-------------|---|