

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.045

Dış mekan duvara monte pano

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.045 - Dış mekan duvara monte pano

Duvara veya direğe montaj için dış ortam panosu. Pano içinde pano konsepti



Özellikleri

Model numarası	CS 9791.045
Ürün açıklaması	Duvara veya direğe montaj için dış ortam panosu. Pano içinde pano konsepti
Malzeme	Pano ve montaj plakası: Alüminyum, AlMg3 Kapı iç kasası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Pano: Toz kaplama, UV dirençli saf polyester
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Ön yapılandırılmalı, çift duvarlı dış ortam panosu Montaj plakası, flanş plakası ve güvenlik kilidi içeren iç pano Kabin iç termostatı veya higrostat için montaj dirseği Tasarım başlıklı ve 3524 E emniyet kilitli dış ortam panosu Arka cephede 2 C - profil rayı 2 emniyet kilidi
Ölçüler	Genişlik: 630 mm Yükseklik: 780 mm Derinlik: 380 mm
Net ölçüler	Net genişlik: 560 mm Net yükseklik: 560 mm Net derinlik: 308 mm
Montaj plakası (G x Y)	550 mm x 550 mm

Özellikleri

Pano iç ölçüsü	Genişlik: 580 mm Yükseklik: 580 mm Derinlik: 333 mm
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Bilgi	Talep üzerine teslimat süresi
Ana malzeme	Alüminyum
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	22,254 kg
Brüt ağırlık	23,425 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	CS Wall-mounted enclosure, WHD: 630x780x380 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---