

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2249.605

## 壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2026/6/6 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2249.605 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有安装板和安装角轨, 固定安装

三段壁挂式箱体, 预装配下列组件: 上下方封闭的封盖板、增添的安装板。防护等级: IP 55。

## 特征

|                |  |
|----------------|--|
| 型号             | EL 2249.605  |
| 型式             | 壁挂式箱体 IT<br>配有安装板和安装角轨, 固定安装   |
| 产品描述           | 通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。  |
| 材料             | 壁挂部件和可转动部分: 钢板, 1.5 mm<br>检视窗用透明片: 单片安全玻璃, 3 mm  |
| 表面             | 粉末涂层   |
| General colour | RAL 7035   |
| 颜色             | 壁挂部件和可转动部分: RAL 7035<br>透明门: RAL 7035/7015 (瓦灰色)   |
| 供货范围           | 壁挂部件带上部和下部封闭式盖板及安装板 (侧置)<br>用于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前面的固定式 19" 角轨<br>装饰型透明门<br>1 控制柜双齿钥匙 5 号<br>用于锁芯的微型舒适型手柄<br>安全锁 3524 E |
| 高度单位           | 9 U  |
| 尺寸             | 宽度: 600 mm<br>高度: 478 mm<br>深度: 373 mm   |

## 特征

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 安装深度                     | 320 mm                       |
| 可用尺寸                     | 可用宽度: 502 mm<br>可用高度: 415 mm |
| 可转动部分的深度                 | 216 mm                       |
| 安装板尺寸 (宽 x 高)            | 485 mm x 432 mm              |
| 壁挂部件的深度                  | 135 mm                       |
| IK 编码                    | IK08                         |
| 铰链部分的承载力 (静态)            | 450 N                        |
| 基本材料                     | 钢板                           |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55                        |
| 包装单元                     | 1 件                          |
| 净重                       | 28.5 kg                      |
| 毛重                       | 30 kg                        |
| 税率号                      | 94032080                     |
| ETIM 9                   | EC002500                     |
| ETIM 8                   | EC002500                     |
| ECLASS 8.0               | 27180208                     |
| 产品描述                     | EL 9U 电子通讯 系统 Ral 7035       |

## 批准

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 批准 | Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|----|---------------------------------------|