

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.050 PC 机柜系统

状态: 2026/5/21 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.050 - PC 机柜系统

用于安全放置所有 PC 组件，如显示器、PC 和键盘等。操作极为方便，设计时尚。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止他人未经许可擅自操作。



特征

型号	PC 5366.050
型式	带上部玻璃门、键盘抽屉和承板
产品描述	用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止未经许可擅自操作等行为。
材料	箱体、门、后门、组装区、托板：钢板 手柄、装饰性护板：塑料 门护板：铝 检视窗用玻璃：单片钢化玻璃
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
General colour	RAL 7035
颜色	箱体、门、装饰性护板、托板：RAL 7035 手柄：RAL 7015 显示器窗口，门的中间部分：RAL 7015

特征

供货范围	箱体, 门, 后门 底板 透明门, 上方 键盘抽屉 承板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 636 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
键盘最大尺寸 (宽x高x深)	480 x 70 x 260 mm
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	93.5 kg
毛重	95.8 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	386.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
产品描述	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------

证书	表面
----	----

解释	符合性声明
	符合性声明 UK