Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.233 应答器读取器

状态: 2025/12/10 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7030.233 - 应答器读取器 用于 CMC Ⅲ 和 IoT 通讯模块

跳转至门禁管理系统。

特征

	DK 7030.233
型式	用于 Mifare、Legic Advant、HID、FeliCa 的近傍型读卡器(Legic Prime 应要求提供)
产品描述	CMC III 近傍型读卡器,用于许可机架门后房间门,通过 CMC III CAN 总线连接件连接到 CMC III 处理单元上,通过近傍型读卡器许可。
您的获益	如果将多个手柄连接到同一个 CMC III 系统或 IoT 通讯模块,则可仅使用一个读取系统四眼原则带来高安全度
技术数据	频率:13.56 MHz RFID 频率
使用范围	VX IT 门上 空间门旁边
作用方式	直接连接到 CMC III 访问控制模块或 CMC III 门控模块 光学 (LED) 和声学(报警音)状态显示 通过 CMC III 系统、IoT 通讯模块或 RiZone 管理权限 通过最多两个联动数字代码开门(四眼原则) 通过 CMC III 控制: VX 舒适型联机手柄,自动开门系统(排气片), CMC III 的继电器输出端
材料	塑料
颜色	RAL 9005

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	
	连接电缆 2.9 m
	用于 VX IT 铝透明门的适配器
	Mifare classic 近傍型卡
	包括固定件
安装可能性	VXIT门上
	空间门旁边
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic
	ISO14443A - MIFARE Classic EV1
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
	ISO14443A - MIFARE Plus S, X
	ISO14443A - MIFARE Smart MX
	ISO14443A - MIFARE Ultralight
	ISO14443A - MIFARE Ultralight C
	ISO14443A - NTAG2xx
	ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
	ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
	ISO15693 - ICODE SLI
	ISO15693 - LEGIC Advant
	ISO15693 - Tag-it
尺寸	宽度: 50 mm
	高度: 190 mm
	深度: 25 mm
包装单元	1件
	0.276
毛重	0.28
税率号	85311095
EAN	4028177936546

© Rittal 2025

特征

ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	—————————————————————————————————————

© Rittal 2025 4