

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5527.141

## 网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2026/3/4 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5527.141 - 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装框架

TS IT，闭合式，用于直接对机柜进行温控。可用 19" 安装架将内部扩装为 19"，用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。

## 特征

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 型号             | DK 5527.141                             |
| 材料             | 钢板<br>铝<br>玻璃门：单片安全玻璃，3 mm              |
| 表面             | 箱体架：浸涂底漆<br>内部扩装：浸涂底漆<br>门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层 |
| General colour | RAL 7035                                |
| 颜色             | 箱体框架和平板件：RAL 7035<br>内部扩装：RAL 9005      |

# 特征

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供货范围              | 箱体架 TS 8 带门和顶板<br>前面用铝质透明门，180° 铰链<br>前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E<br>两个 482.6 mm (19") 安装框架，前面和后面，深度可调<br>间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。<br>连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）<br>12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附）<br>50 个内六角圆头螺钉，导电（随附）<br>IPPC 托盘<br>顶板，多段式，可拆卸，用于后侧、横向线缆导入装置，配备用于风扇安装盖板的遮盖式开口<br>钢板后门，闭合式，垂直分段，180° 铰链 |
| 尺寸                | 宽度: 600 mm<br>高度: 1,800 mm<br>深度: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 高度单位              | 38 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 高度单位              | 38 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面 | 84 mm / 168 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 层面间距（供货状态下）       | 345 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Design doors      | 封闭式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19" 角轨            | 安装框架，482.6 mm (19")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承载力               | 15,000 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 说明                | 根据安装方式和地点的不同，机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基本材料              | 铝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 包装单元              | 1 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 净重                | 80.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# 特征

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 毛重         | 81.4 kg                               |
| 税率号        | 94032080                              |
| ETIM 9     | EC002499                              |
| ECLASS 8.0 | 27180207                              |
| 产品描述       | TS IT 机柜 玻璃门 RAL7035 WHD 600x1800x600 |

# 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面                 |
| 解释 | 符合性声明              |