

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.010 CMC III 处理单元

状态: 2026/4/7 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.010 - CMC III 处理单元

处理单元为 CMC III 监控系统的核心单元。这些单元可以通过以太网连接到数据网络上，通过 Web/USB 进行配置。报警可以通过一个通过 SNMP 连接到某个企业的网络管理系统上的电子邮件服务器来发送。



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | DK 7030.010 |
| 产品描述 | 监控系统 CMC III 的中央单元。除集成的传感器之外，还可连接 32/4 个外部传感器/CAN 总线连接单元。 |
| 您的获益 | 由于冗余供电，从而具有高利用率。 通过优化空间利用和连接技术节省成本。 由于采用了模块化系统，从而具有高度灵活性。 由于永久监控机柜的物理环境，从而具有很高的安全性。 |
| 使用范围 | 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 |
| 作用方式 | CMC III 系统的中央监控单元。 汇总测量数据，超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制台发出警报。 自动调节执行器和控制远程输出。 |
| 型式 | Piezo 用于声学信息的信号发射器 带 NTP 的实时时钟实现时间功能 |
| 材料 | 塑料 |

特征

| | |
|---------------------|--|
| 表面 | 前部：光滑 箱体：织纹 |
| 颜色 | 箱体：RAL 7035 前面板：RAL 9005 |
| 供货范围 | 基本系统 温度传感器，包括连接电缆（附件） 红外访问传感器（集成） 安装组件用于在表面固定 |
| 红外线进入传感器 | 是的 |
| 集成式温度传感器 | 是的 |
| 总线系统接口 | RJ45 CAN 总线 |
| 报警继电器输出 | 1.5 mm ² 以下接线柱（最大 24 V 直流/1 A） |
| 接口 | 微型 USB 2 个数字输入 |
| 移动网页 | 用于 Android 和 Windows phones 系统 |
| 网络接口 | 以太网，根据 IEEE 802.3，通过 10/100BaseT Full duplex 10/100 Mbit/s，PoE |
| Interface UPS | 接线柱 插座 PoE（通过以太网供电） |
| Serial interface | RJ12 |
| Interface streaming | Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3 |
| 传感器数量（最大） | 4 |
| 说明 | 为了更好的网络安全，可取消公开日志 |
| LED 发光二极管显示（背面） | 网络状态 |
| LED 发光二极管显示（前面） | 状态 |

特征

| | |
|----|---|
| 协议 | TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP 带 SSL HTTP HTTPS 带 SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS -232 |
|----|---|

| | |
|----|---------------------------------------|
| 尺寸 | 宽度: 138 mm 高度: 40 mm 深度: 132 mm |
|----|---------------------------------------|

| | |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | 0 °C...45 °C |
|--------|--------------|

| | |
|-------------|----------|
| 空气湿度 (没有凝露) | 5...95 % |
|-------------|----------|

| | |
|------|-----|
| 包装单元 | 1 件 |
|------|-----|

| | |
|----|---------|
| 净重 | 0.38 kg |
|----|---------|

| | |
|----|--------|
| 毛重 | 0.6 kg |
|----|--------|

| | |
|-----|----------|
| 税率号 | 85311095 |
|-----|----------|

特征

| | |
|------------|----------------|
| ETIM 9 | EC002627 |
| ETIM 8 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| 产品描述 | CMC III紧凑型处理单元 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 制造商声明 符合性声明 |
