

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III 在线舒适型手柄 VX

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III 在线舒适型手柄 VX 带用于 VX、VX IT 的主钥匙功能

在线舒适型手柄，带有主密钥功能



特征

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号 | IT 7030.611 |
| 产品描述 | 用于门锁定、手柄杆监控和状态显示。可以直接使用 24 V DC 电源打开或者通过 CMC III 访问控制件与 CMC III 或 IoT 通讯模块相连。 |
| 您的获益 | 通过连接至 CMC III 或 IoT 通讯模块，实现远程控制和全面的自动访问控制功能，例如，通过可选的数字密码锁或近傍型读卡器激活机柜中手柄或者上级 CMC III 系统的视觉 LED 状态显示 可通过 CMC III 或 IoT 通讯模块配置个性化控制器和颜色选择 预备用于 40 mm 的半圆形锁（芯根据 DIN 18 252） |
| 材料 | 锌铸件 塑料 |
| 颜色 | RAL 9005 |

特征

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供货范围 | 舒适型手柄适用于半圆形锁 连接电缆 RJ12, 2.9 m 用于 VX IT 铝制透明门和 VX IT 铝制钢板门的手柄适配器, 通风式 (左/右侧门铰链) 包括固定件 |
| 在直流电下 | 0.06 A |
| 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量 (最多) | 2 |
| PU 设备数量 (最大) | 16 |
| Number subscribers per PDU note | 使用 PoE 供电时最大 5 件 |
| 尺寸 | 宽度: 41 mm 高度: 386 mm 深度: 42 mm |
| 适用于 | 箱体类型: VX VX IT |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 1.02 kg |
| 毛重 | 1.039 kg |
| 税率号 | 83024110 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| 产品描述 | CMC III Online comforthandle VX, RAL9005 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|