
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.670 垂直并柜固定件

状态: 2025/11/4 (来源: rittal.com/tw-zh)



TS 8800.670 - 垂直并柜固定件 用于 TS/TS

将两个配置好的机柜在垂直机柜型材上进行并柜。高度或侧向偏移达 ±2 mm 时,可用固定螺栓将机柜拉到规定的最终位置。

特征

核位置 材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件		
您的获益 高度或侧向偏移低于 ±2 mm时,可用固定螺栓将机柜拉到数 终位置 材料 树板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 安装操作说明 悬置在垂直的 TS 孔中并加以定位,两个角支架用随附的六角接 适用于 箱体类型: TS 8 包装单元 6 件 净重 1.89 毛重 2.1 税率号 83024900 EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	型号	TS 8800.670
材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 安装操作说明 悬置在垂直的 TS 孔中并加以定位,两个角支架用随附的六角接 适用于 箱体类型: TS 8 包装单元 6 件 净重 1.89 毛重 2.1 税率号 83024900 EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	产品描述	用于将两个配置好的机柜在垂直机柜型材上进行并柜。
表面镀锌供货范围包括固定件安装操作说明悬置在垂直的 TS 孔中并加以定位,两个角支架用随附的六角接适用于箱体类型: TS 8包装单元6 件净重1.89毛重2.1税率号83024900EAN4028177338401ETIM 9EC002622	您的获益	高度或侧向偏移低于 ±2 mm时,可用固定螺栓将机柜拉到规定的最 终位置
供货范围 包括固定件 安装操作说明 悬置在垂直的 TS 孔中并加以定位,两个角支架用随附的六角接 适用于 箱体类型: TS 8 包装单元 6 件 净重 1.89 毛重 2.1 税率号 83024900 EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	材料	钢板
安装操作说明 悬置在垂直的 TS 孔中并加以定位,两个角支架用随附的六角接 适用于 箱体类型: TS 8 包装单元 6 件 净重 1.89 毛重 2.1 税率号 83024900 EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	表面	镀锌
接 适用于 箱体类型: TS 8 包装单元 6件 净重 1.89 毛重 2.1 税率号 83024900 EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	供货范围	包括固定件
包装单元 6 件 净重 1.89 毛重 2.1 税率号 83024900 EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	安装操作说明	悬置在垂直的 TS 孔中并加以定位,两个角支架用随附的六角螺钉连 接
净重 1.89 毛重 2.1 税率号 83024900 EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	适用于	箱体类型: TS 8
毛重 2.1 税率号 83024900 EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	包装单元	6件
税率号 83024900 EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	净重	1.89
EAN 4028177338401 ETIM 9 EC002622	毛重	2.1
ETIM 9 EC002622	税率号	83024900
	EAN	4028177338401
ECLASS 8.0 27189263	ETIM 9	EC002622
	ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2025

2