

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## E-box EB – EB 1554.500

Publiceringsdatum : Tue Nov 24 07:51:29 CET 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# E-box EB – EB 1554.500

Skapad: 24.11.2020 på [www.rittal.com/se-se](http://www.rittal.com/se-se)



## Utgående artikel

Denna artikel utgår: 30.09.2020 |||Artikeln ersätts av: 1554000

### Produktbeskrivning

<b>Material:</b>	Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
<b>Ytbehandling:</b>	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
<b>Färg:</b>	RAL 7035
<b>Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Kapslingsklass NEMA:</b>	NEMA 4
<b>IK-kod:</b>	IK08
<b>Leveransens omfattning:</b>	Skåp med gångjärnsförsedd dörr 180°-gångjärn Vridlås med 3 mm låsinsats Montageplåt
<b>Grundmaterial:</b>	Stålplåt

### Produktegenskaper

<b>Mått:</b>	Bredd: 200 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm
--------------	---

<b>Materialtjocklek:</b>	Skåp: 1.25 mm Dörr: 1.25 mm Montageplåt: 2 mm
<b>Montageplåt:</b>	Bredd: 175 mm Höjd: 285 mm
<b>Utförande för lås:</b>	Vridlås
<b>Antal lås:</b>	1
<b>Låsinsats:</b>	3 mm dubbellås
<b>Förpackningsenhet:</b>	1 st.
<b>Vikt/förp.:</b>	3.6 kg
<b>EAN:</b>	4028177251724
<b>Tullvarukod:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Produktbeskrivning:</b>	EB E-box, BHD: 200 x 300 x 120 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr
<b>Godkännanden</b>	
<b>Godkännanden:</b>	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL UL + cUL + CSA
<b>Certifikat:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC IK-Code
<b>Förklaringar:</b>	Konformitetsförklaring