

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Bus-skåp BG – BG **1605.520**

Publiceringsdatum : Tue Sep 29 05:03:53 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Bus-skåp BG – BG 1605.520

Skapad: 29.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Utgående artikel

Denna artikel utgår: 30.09.2020 |||Artikeln ersätts av: 1611000

Produktbeskrivning

| | |
|---|---|
| Material: | Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt Fönster: Polykarbonat, 4 mm |
| Ytbehandling: | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack |
| Färg: | RAL 7035 |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529: | IP 65 |
| Kapslingsklass NEMA: | NEMA 12 |
| IK-kod: | IK08 |
| Leveransens omfattning: | Skåp med dörr Fönster i dörren |
| Grundmaterial: | Stålplåt |

Produktegenskaper

| | |
|----------------------|---|
| Mått: | Bredd: 200 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm |
| Profilskenor: | Antal (typ TS 35/7,5): 1 |

| | |
|----------------------------|---|
| Materialtjocklek: | Skåp: 1.25 mm Dörr: 1.25 mm |
| Dörrupphängning: | höger |
| Utförande för lås: | Vridlås |
| Antal lås: | 1 |
| Låsinsats: | 3 mm dubbellås |
| Kabelinföring: | Antal x metrisk diameter: 2 x M12 Antal x metrisk diameter: 5 x M32 |
| Förpackningsenhet: | 1 st. |
| Vikt/förp.: | 3.2 kg |
| EAN: | 4028177266841 |
| Tullvarukod: | 94032080 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Produktbeskrivning: | BG Busskåp, BHD: 200 x 300 x 120 mm, stålplåt, med metriska förpräglingar i golvet och profilskena, dörr med glasruta, högerhängd |
| Godkännanden | |
| Godkännanden: | Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL |
| Certifikat: | EAC |
| Förklaringar: | Konformitetsförklaring |