

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Ihopbyggnadssystem TS 8 Rostfritt stål – TS 8450.600

Publiceringsdatum : Mon Sep 21 05:33:19 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ihopbyggnadssystem TS 8 Rostfritt stål – TS 8450.600

Skapad: 21.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Utgående artikel

Denna artikel utgår: 15.02.2019 |||Artikeln ersätts av: 8450000

Produktbeskrivning

Material:
Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm

Ytbehandling:
Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka
Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400
Montageplåt: förzinkad

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529: IP 55

Kapslingsklass NEMA: NEMA 12

IK-kod: IK09

Leveransens omfattning:
Skåpstomme
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Takplåt
Bottenplåtar
Bakstycke
Montageplåt
4 lyftöglor
Lås: 3 mm dubbellås
2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet

Produktändring: Från och med mars 2017 tillverkas utvändiga beslag- och förslutningsdelar endast i

rostfritt stål, så att de är optimalt anpassade även för mycket hårda användningsförhållanden.

Kommentar:	På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
Grundmaterial:	Rostfritt stål
Produktegenskaper	
Mått:	Bredd: 800 mm Höjd: 2000 mm Djup: 600 mm
Montageplåt:	Bredd: 699 mm Höjd: 1896 mm
Antal dörrar:	1
2 montageprofiler monterade i skåpdjupet:	Ja
Förpackningsenhet:	1 st.
Vikt/förp.:	129.7 kg
EAN:	4028177300798
Tullvarukod:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivning:	TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x600 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, enkeldörr framtill
Godkännanden	
Godkännanden:	Bureau Veritas CSA Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Certifikat:	EAC

IK-Code

Förklaringar:

Konformitetsförklaring
Tillverkarens deklARATION
