

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Små kapslingar KX E- box KX, stålplåt – KX 1548.000

Publiceringsdatum : Wed Sep 23 15:38:20 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Små kapslingar KX E-box KX, stålplåt – KX 1548.000

Skapad: 23.09.2020 på [www.rittal.com/se-se](http://www.rittal.com/se-se)



## Produktbeskrivning

<b>Beskrivning:</b>	Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.
<b>Material:</b>	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
<b>Ytbehandling:</b>	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
<b>Färg:</b>	RAL 7035
<b>Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Kapslingsklass NEMA:</b>	NEMA 4
<b>Typklassning motsvarande UL 508A:</b>	Type 3R/4
<b>IK-kod:</b>	IK08
<b>Leveransens omfattning:</b>	Skåp med dörr Montageplåt Vridlås med 3 mm låsinsats
<b>Grundmaterial:</b>	Stålplåt

## Produktegenskaper

<b>Mått:</b>	Bredd: 150 mm
--------------	---------------

Höjd: 300 mm  
Djup: 120 mm

<b>Materialtjocklek:</b>	Skåp: 1.25 mm Dörr: 1.25 mm Montageplåt: 2 mm
<b>Montageplåt:</b>	Bredd: 125 mm Höjd: 285 mm
<b>Förpackningsenhet:</b>	1 st.
<b>Vikt/förp.:</b>	2.93 kg
<b>EAN:</b>	4028177816503
<b>Tullvarukod:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002713
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002713
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Produktbeskrivning:</b>	KXE-box, BHD: 150x300x120 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr
<b>Godkännanden</b>	
<b>Godkännanden:</b>	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Certifikat:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS
<b>Förklaringar:</b>	Konformitetsförklaring