

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Gränssnittslucka, modulär – SZ 2482.300

Publiceringsdatum : Thu Oct 01 10:16:37 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Gränssnittslucka, modulär – SZ 2482.300

Skapad: 01.10.2020 på [www.rittal.com/se-se](http://www.rittal.com/se-se)



## Produktbeskrivning

<b>Utförande:</b>	Inbyggnadsram enkel, med plastlucka (halvtransparent)
<b>Beskrivning:</b>	Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter. Dosan förblir sluten och skyddas därmed mot yttre påverkan och obehörig åtkomst.
<b>Funktion:</b>	Inbyggnadsramen har en lock som fixeras vid öppningsvinklar på 90 till 180° i flera steg. En snäppförslutning sørjer för säker tätning. Den kan låsas vid behov. Alla SUB-D gränssnitt är vridbara under användning.
<b>Material:</b>	Inbyggnadsram och metallock: Gjutgods av höggradig zink Plastlock: Polykarbonat (halvtransparent) Lås: Polykarbonat
<b>Ytbehandling:</b>	Inbyggnadsram och metallucka: Matt förnicklade
<b>Färg:</b>	Lås: RAL 7024 Skruvklämmor: gula (RAL 1016)
<b>Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529:</b>	IP 65 vid sluten lock och korrekt montage

## Produktegenskaper

<b>Utförande:</b>	Kommentar: Elektriskt ledande
<b>Mått:</b>	Bredd: 65 mm Höjd: 120 mm
<b>Inbyggnadsmöjligheter:</b>	I smålådor och kompaktapparatskåp som programmeringsgränssnitt för styranordningar I industrifördelare vid åtkomst för nätverksunderhåll

I PC skåp och pulpetsystem för temporär anslutning av extrautrustning  
I mobila Industrial Workstations för snabb anslutning till existerande nätverksstrukturer  
I kommandopanelsystem för programmering och underhåll av integrerade komponenter

<b>Nödvändig håltagning:</b>	Bredd: 52 mm Höjd: 91 mm
<b>Förpackningsenhet:</b>	1 st.
<b>Vikt/förp.:</b>	0.2 kg
<b>Kopparandel (kg/st):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177311695
<b>Tullvarukod:</b>	85369095
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002625
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002625
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189234
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189234
<b>Produktbeskrivning:</b>	SZ Gränssnittsluckor, modulära, inbyggnadsram, enkel, med plastlock, halvtransparent
<b>Godkännanden</b>	
<b>Certifikat:</b>	EAC