

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hyllplan, 19"- utbyggnad Skåp med L-profilskenor fram och bak – DK 7144.035

Publiceringsdatum : Tue Sep 22 07:03:44 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hyllplan, 19"-utbyggnad Skåp med L-profilskenor fram och bak – DK 7144.035

Skapad: 22.09.2020 på www.rittal.com/se-se



Produktbeskrivning

| | |
|--------------------------------|--|
| Beskrivning: | Hyllplanen erbjuder flera upphängningspunkter beroende på sitt djup, så att profilavståndet är variabelt inom vissa gränser. Varje hyllplan som är monterat på detta sätt kan i efterhand förses med teleskopskenor för utdragbart montage. Därvid skruvar man fast teleskopskenor istället för distansbultar. |
| Användningsområden: | För montage på två 19"-profilskenor För komplettering av befintliga TS-artiklar |
| Material: | Stålplåt |
| Färg: | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning: | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Kommentar: | För TS: Om L-formade profilskenor används i nätverksskåpen TS behövs en adapter 7827.300 För TS, 19" systemhålning: Med inbyggnadssats för variation i djupled 7063.850 är det möjligt med flexibel montering mellan två L-formade profilskenor direkt på 19" systemhålningen |

Produktegenskaper

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Passar för: | Skåptyp: TS |
| Mått: | Bredd: 409 mm Djup: 400 mm |
| Profilavstånd: | 348 mm 398 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Belastning: | 50 kg ytlast |
| Förpackningsenhet: | 1 st. |
| Vikt/förp.: | 2.39 kg |
| Kopparandel (kg/st): | 0 |
| EAN: | 4028177165694 |
| Tullvarukod: | 94039010 |
| ETIM 7.0: | EC002620 |
| ETIM 6.0: | EC002620 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27189261 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27189261 |
| Produktbeskrivning: | DK Hyllplan, BXD: 409x400 mm 50 kg, profilavstånd: variabel, djupvariabel på 482.6 mm (19") profilskenor RAL7035 |