


Innenausbau

Schienensysteme

TS Ausbaubeispiele mit TS Systemschienen



	Einbau in Dach- und Bodenrahmen in Breite/Tiefe	Einbau zwischen Vertikalprofilen in Breite/Tiefe	
		Innere Ebene	Äußere Ebene

TS System-Chassis 17 x 73 mm								
Für Gehäusebreite/-tiefe mm	VE	A ¹⁾ mm	Best.-Nr. TS	A ¹⁾ mm	Best.-Nr. TS	A ¹⁾ mm	Best.-Nr. TS	Seite
300	4 St.	—	—	275	8612.030	225	8612.130	647
400	4 St.	—	—	375	8612.040	325	8612.140	
500	4 St.	—	—	475	8612.050	425	8612.150	
600	4 St.	—	—	575	8612.060	525	8612.160	
800	4 St.	—	—	775	8612.080	725	8612.180	
1000	4 St.	—	—	975	8612.000	925	8612.100	
1200	4 St.	—	—	1175	8612.020	1125	8612.120	

¹⁾ A = Schienen-Befestigungsabstand

TS System-Chassis 23 x 73 mm								
Für Gehäusebreite/-tiefe mm	VE	A ¹⁾ mm	Best.-Nr. TS	A ¹⁾ mm	Best.-Nr. TS	A ¹⁾ mm	Best.-Nr. TS	Seite
500	4 St.	—	—	425	8612.550	—	—	648
600	4 St.	—	—	525	8612.560	—	—	
800	4 St.	—	—	725	8612.580	—	—	
1000	4 St.	—	—	925	8612.500	—	—	
1200	4 St.	—	—	1125	8612.520	—	—	

¹⁾ A = Schienen-Befestigungsabstand

TS Montage-Chassis 45 x 88 mm								
Für Gehäusebreite/-tiefe mm	VE	A ¹⁾ mm	Best.-Nr. TS	A ¹⁾ mm	Best.-Nr. TS	A ¹⁾ mm	Best.-Nr. TS	Seite
500	2 St.	375	8612.650	—	—	375	8612.650	649
600	2 St.	475	8612.660	—	—	475	8612.660	
800	2 St.	675	8612.680	—	—	675	8612.680	

¹⁾ A = Schienen-Befestigungsabstand

