


Otočný rám, velký

bez krytu, pro skříně o šířce 600 mm a 1200 mm



Výškové moduly (U)	22 U	31 U	36 U	40 U	45 U
Obj. č. SR	2322.700	2331.700	2336.700	2340.700	2345.700
pro výšku skříně mm (nebo větší)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 mm	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0

Montážní hloubka T max. = mm při rozměru D¹⁾ nejméně 49 mm

Šířka skříně mm	600	1200	1200
Vestavba	uprostřed	vlevo nebo vpravo	vlevo a vpravo
Hloubka skříně mm	1 T max. 400 185 500 185 600 185 800 185	1 T max. 295 395 495 695	1 T max. 295 365 365 365


¹⁾ D = vzdálenost vnitřní hrany dveří k přední hraně otočného rámu, nastavitelná v rastru 25 mm

Systémové příslušenství


19" systémy

13 příkladů pro TS, SE


Plná vestavba




600 mm
vpředu



1200 mm
vpředu




1200 mm
vpředu s roz-
dělením na šířku




1200 mm
posunuto dozadu
s rozdělením na šířku


Částečná vestavba nahore




600 mm
vpředu



600 mm
posunuto dozadu




1200 mm
vpředu




1200 mm
posunuto dozadu


Částečná vestavba uprostřed




600 mm
vpředu



600 mm
posunuto dozadu



1200 mm
vpředu



1200 mm
posunuto dozadu

- 1 Montážní sada pro skříň o šířce 600 mm
- 2 Montážní sada pro skříň o šířce 1200 mm
- 3 Systémové chasis TS 23 x 73 mm pro vnitřní montážní rovinu v příslušné hloubce skříně
- 4 Montážní chasis PS v příslušné hloubce skříně ve spojení s kombinovaným držákem PS
- 5 Montážní lišta TS 18 x 38 mm v příslušné hloubce skříně¹⁾
- 6 Rozdělení na šířku (levý nebo pravý úhelník)¹⁾

¹⁾ U CM není možné

Upozornění:


- Vyrovnání výškového rozdílu mezi děrováním skříně v rastru 25 mm a výškovými moduly
U otočného rámu je realizováno pomocí horní montážní sady
- Částečná vestavba dole odpovídá částečné vestavbě nahore
- U CM je možné pouze plná vestavba vpředu

Boční montáž

(pouze u TS)

Boční montáž velkého otočného rámu je při hloubce skříně 600 mm stejná jako montáž rovnoběžně s čelní stranou.

Pro přístup k otočnému rámu doporučujeme závěsy pro bočnici TS.



1