



Oberflächen nach DIN EN ISO 1302					Maße ohne Toleranzangaben nach DIN-ISO 2768-mK								3																					
Rz(µm)	bel.	63	16	4	1	Nennmaß bis	6	30	120	400	1000	2000	4000	2																				
	✓	✓	✓	✓	✓	zul. Abw. (mm)	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	1																				
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. -DIN 34-												Änderung: Nr.- Art - Name - Datum																						
Verwendung																																		
Benennung / Bezeichnung												Teile-Nr.		Status																				
<b>Montagetisch 200 EN</b>												<b>ASSEMBLEX_200_EN</b>		<b>frei</b>																				
												Ident-Nummer		Index																				
														<b>0</b>																				
<table border="1"> <tr> <td>Maßstab</td> <td>Datum</td> <td>Name</td> <td>Entst. aus</td> <td>Abmessung</td> </tr> <tr> <td><b>2:25</b></td> <td></td> <td></td> <td>Ersatz für</td> <td>Werkstoff</td> </tr> <tr> <td>Gez.</td> <td></td> <td></td> <td>Ersetzt durch</td> <td>DIN</td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td></td> <td></td> <td>Material</td> <td>Halbzeug</td> </tr> </table>												Maßstab	Datum	Name	Entst. aus	Abmessung	<b>2:25</b>			Ersatz für	Werkstoff	Gez.			Ersetzt durch	DIN	Gepr.			Material	Halbzeug			A3 1/1
Maßstab	Datum	Name	Entst. aus	Abmessung																														
<b>2:25</b>			Ersatz für	Werkstoff																														
Gez.			Ersetzt durch	DIN																														
Gepr.			Material	Halbzeug																														