


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Vores ekspertise – din fordel.
TS 8 – direkte fra lager!**



INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8

Flere muligheder



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK

Helheden er mere end summen af de enkelte dele

Det gælder også for “Rittal – The System”. Derfor har vi samlet vores innovative produkter fra kategorierne indkapsling, strømfordeling, klimateknik og it-infrastruktur i én systemplatform. Suppleret med vores omfattende softwareværktøjer og internationale service skaber vi endnu flere muligheder og ægte merværdi inden for industri- og handelsområdet: Produktionsanlæg, testanlæg, bygningsteknik og regnecentraler. Med afsæt i vores motto “Hurtigere – Bedre – Overalt” kan vi kombinere innovative produkter med effektiv service.

Hurtigere – takket være det modulopbyggede løsningsprogram “Rittal – The System”, som med sin systemkompatibilitet sikrer hurtig planlægning, etablering, ombygning og opstart.

Bedre – med kort vej fra markedstrends til nye produkter. Vores innovationskraft er således med til at sikre dig konkurrencefordele.

Overalt – med et verdensomspændende netværk:

- 13 produktionssteder med omkring 250.000 m² produktionsareal
- 58 datterselskaber
- Omkring 90 lagerselskaber med mere end 180.000 pallepladser og et globalt lagerareal på over 260.000 m²

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8

Flere fordele

Genial enkelthed, fuldt symmetrisk og patenteret på verdensplan – det er opskriften på et designkoncept, der er blevet solgt i mere end 10 millioner eksemplarer til brug inden for alle typer af industrier og applikationer. Dette koncept danner grundlaget for det sammenbyggede indkapslingsystem TS 8, som har sat helt nye standarder med hensyn til konfiguration af indretning.

TS 8:

- Mere effektiv
- Mere fleksibel
- Mere kvalitet
- Mere sikker



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Mere effektiv

Det er nøglen til øget konkurrencedygtighed! Det er bundlinjen, der betyder noget, og her spiller arbejdstid en vigtig rolle som omkostningsparameter.

Det er her, vi sætter ind:

- Med præcis planlægning, der sparer tid
- Med betydelige pladsbesparelser og nem udvidelse
- Med automatisk potentialudligning og en besparelse i størrelsesordenen op til 40 euro pr. skab
- Med enkel enmandsmontage af alle flade elementer

TS 8 effektivitet – få mere at vide på:



www.rittal.com/02ts8/efficiency

INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK


FRIEDHELM LOH GROUP



IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE





TS 8

Tidsbesparende planlægning




Med RiCAD 3D har du validerede CAD-data til professionel designplanlægning lige ved hånden. Brug originale CAD-data for Rittal komponenterne – uafhængigt af dit specifikke CAD-system. Endnu mere effektiv planlægning er mulig med EPLAN Pro Panel, som er den førende softwareløsning til projektplanlægning og 3D-design.

RiCAD 3D:

- CAD-data kan importeres til alle typisk anvendte CAD-systemer
- Brugen af validerede data muliggør, at tekniske tegninger kan produceres med størst mulig nøjagtighed


EPLAN Pro Panel:

- Planlægningshjælpemidler til perfekt dimensionering og pladsudnyttelse
- Kontrolbrugerflade til mekanisk bearbejdning og kabelskæringsmaskiner



TS 8

Betydelige pladsbesparelser



Den 16-foldede profil af de lodrette sektioner er nøglen til et intelligent koncept i to niveauer, der ikke blot giver et ekstra monteringsniveau som standard, men også op til 15% mere plads til installationer i indkapslingen!

- To symmetriske niveauer med identiske pitch-mønstre i både bredden og dybden
- To montageniveauer leveret som standard til indvendige installationer
- Op til 15% bedre pladsudnyttelse grundet konsekvent brug af det ydre montageniveau
- Derved mere plads til flere komponenter som eksempelvis effektiv kabelføring
- Standardiseret antal huller muliggør orientering i indkapslingen næsten i blinde




TS 8

Automatisk potentialudligning



Potentialudligning for flangepaneler, sidepaneler, bagpanel og top opnås automatisk, når indkapslingen er samlet. Det garanterer en ledende kontakt mellem rammen og alle paneler. De steder, hvor der ikke er monteret elektriske komponenter, kan jordstroppeerne undværes.

- Sparer installationen for op til syv jordstroppe
- Forenkler montering/demontering af alle paneler
- Øger sikkerheden



TS 8

Enmandsmontage



Tid koster penge, og arbejdskraft er dyrt. Det platform-uafhængige design tillader hurtig og simpel montage af en enkelt person. Det betyder sparede omkostninger i det daglige arbejde.

- Dørhængslet kan vendes til modsatte side uden maskinelle modifikationer
- Dybden af montagepladen kan varieres i niveauer af 25 mm af en enkelt person takket være klik-systemet
- Rittals sokkelsystem Flex-Block letter hurtig enmandsmontage uden værktøj
- Udstansede sektioner placeres helt enkelt i de nødvendige huller og skrues på plads

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Mere fleksibel

Lidt ekstra spillerum løser mangen et problem! Hvem kender ikke det, at man har brug for et ekstra skab, nogle andre mål eller en speciel konfiguration på grund af opstillingsstedets beskaffenhed.

Det er vores specialitet:

- Vi har mere end 100 forskellige varianter på lager, klar til levering
- Vi finder altid den rigtige løsning på selv komplekse rækkeinstallationer
- Vi sikrer fleksibel og sikker kabelføring fra alle sider

TS 8 fleksibilitet – få mere at vide på:



www.rittal.com/02ts8/flexibility

INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK

FRIEDHELM LOH GROUP



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE





TS 8

Kabelføring



Sikker kabelindføring fra alle sider er nøglen til fleksibel konfiguration af indersiden og tillader simpel tilpasning af TS 8 indkapslingssystemet til individuelle behov ved installation. Det modulære system tillader optimal kabelstyring og tilbyder en perfekt løsning til stort set alle formål.

- Maksimal fleksibilitet gennem mulighed for kabelindføring fra alle sider (top, sider, bund)
- Højt sikkerhedsniveau opretholdes
- Praktisk kabelindgang til et stort antal af kabler og store tværsnit



TS 8

Rækkesystem



Skabets symmetriske opbygning med identiske pitch-mønstre i bredden og dybden gør det muligt at ekspandere til alle sider. Til venstre, til højre, opad eller hjørne til hjørne – med TS 8 sammenbygningssystemet er alt muligt.

- Maksimal fleksibilitet med udvidelse til alle sider
- Gennemgående montageflade selv ved montageplader i bageste position
- Optimal pladsudnyttelse ved at montere kabelkanalen i TS 8's lodrette rækkeprofil
- Stabil sammenkobling til transport af sammenbyggede skabe



Materialflussgruppe
Partnerschaft gewinnt

Materialflussgruppe
Partnerschaft gewinnt



TS 8

Mere end 100 varianter direkte fra lager



Tilgængelighed fra lager indenfor 24 timer. Det betyder fleksibilitet både i planlægning og produktion, sparer opbevaringsplads og reducerer kapitalbinding.

- 13 produktionsfaciliteter med næsten 250.000 m² produktionsplads på verdensplan
- 58 søsterselskaber
- 9 salgs- og distributionscentre i Tyskland
- Omkring 90 lagerfaciliteter med mere end 180.000 pallepladser og over 260.000 m² opbevaringsplads på verdensplan

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.


Mere kvalitet

God kvalitet og ordentligt arbejde skaber tillid! Det er bare ikke godt nok, hvis produkterne begynder at ruste efter kort tids indsats, eller hvis dørene bøjer, så de ikke længere kan gøre det, de skal.

Det er vores udfordring:

- Overfladebehandling på højde med bilindustriens som standard
- Storserieproduktion med ensartet høj kvalitet
- Anerkendt laboratorium til alle væsentlige produkttest

Internationale certifikater til anvendelse i hele verden



TS 8 kvalitet – få mere at vide på:




www.rittal.com/02ts8/quality

INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK

FRIEDHELM LOH GROUP



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE





TS 8

Lakering



TS 8-systemets trefasede overfladebehandling garanterer optimal korrosionsbeskyttelse og modstandsdygtighed over for mineralske olier, smøremidler, skæreolieemulsioner og opløsningsmidler brugt til rengøring. Rittal er den eneste producent af indkapslinger, der tilbyder kvalitets overfladebehandling på højde med bilindustriens som standard. Denne kvalitet garanteres gennem vedvarende procesovervågning.

Optimal kvalitet opnås igennem tre faser:

- 1 1. fase: Nanokeramisk grunder
- 2 2. fase: Elektroforetisk dipcoat-grunder
- 3 3. fase: Strukturert pulverlakering



TS 8

Serieproduktion



Rittal producerer omtrent 3.500 TS 8 indkapslingssystemer hver dag. Det svarer til omkring 60 fulde lastbiler og kan sammenlignes med produktionsmængden af VW Golf i Wolfsburg. Disse imponerende tal repræsenterer grundlaget for essentielle karakteristiske fordele.

- Konstant kvalitet takket være automatiserede produktionsprocesser
- Næsten ubegrænset adgang til serieprodukterne
- Øjeblikkelig levering – over 100 varianter kan leveres fra lager inden for 24 timer



TS 8

Kvalitetssikkerhed



Dette står for konsekvent kvalitetsstyring og vedvarende forbedringer af produkter, services og interne processer. Alle processer bliver løbende forfinet af kvalitetskontrolgrupper og revideret internt. Hvert år bliver vores forbedringer og høje standarder verificeret gennem talrige succesfulde eksterne revisioner.

Rittals testlaboratorium er akkrediteret for:

- Simulering af klimastyringsforhold
- Dynamisk og statisk test af belastning
- 3D-opmåling
- Test af IP-beskyttelseskategorier og NEMA-typerettigheder
- Saltspraytest
- Elektrisk sikkerhed og funktionstest
- Præstationstest af køleenhed og varmevekslere
- Materialetest

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Mere sikker

Høje standarder, høj sikkerhed! Vores produkter overholder internationale normer og godkendelser, så du med sindsro kan begive dig ind på alverdens markeder uden at skulle bekymre dig om ekstreme klimaforhold.

Det er vores produktfilosofi:

- Høj belastbarhed med 15% lavere rammevægt og samtidig 30% højere stabilitet
- Afstemte klimakomponenter og højeste energieffektivitet
- Omfattende kvalitetsstyring og regelmæssig kontrol ved eksterne prøvningsinstitutter

TS 8 sikkerhed – få mere at vide på:



www.rittal.com/02ts8/safety

INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK


FRIEDHELM LOH GROUP



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE





TS 8

Mekanisk sikkerhed



Mindre er ofte mere! Takket være den patenterede 16-fold profil, demonstrerer TS 8 rammen exceptionel stabilitet – og dette med 15% lavere vægt og samtidig 30% højere stabilitet end lignende indkapslinger. Dette kan vi garantere, fordi produktet har undergået grundig og vedvarende tests i vores eget akkrediterede laboratorium.

- Høj belastningsevne med kapacitet op til 1.400 kg
- Internationalt anerkendte godkendelser og tilladelser
- Sømløs opskummet PU-forsegling for maksimal sikkerhed og et garanteret beskyttelsesniveau
- Simpel håndtering og sikker låsemekanisme takket være TS 8-låsesystem med fire-punkt-fastholdelse, også sammen med Rittal-komforthåndtag



TS 8

Klimateknik



Sikkerhed takket være klimastyringsløsninger tilpasset perfekt til TS 8-indkapsling – alt fra samme leverandør. Hos Rittal er intet overladt til tilfældighederne. Perfekt distribueret og styret køleteknik takket være miljøvenligt og energieffektivt udstyr.

- Standardiseret installationsinterface for varmevekslere, køleenheder og mini-kølesystemer
- TÜV-testet ydelse efter DIN EN 14511:2012-01: Rittal er den eneste producent i verden, der leverer et helt sortiment af køleenheder til indkapslinger, testet i overensstemmelse med den seneste (DIN) EN-standard
- Troværdig IP-måling af indkapslingen (forseglingskvalitet) garanterer optimal køleevne med minimalt tab
- Den omkostningsfrie software Therm varetager komplekse beregninger af klimastyringsbehov



**High Quality
Made by Rittal**



TS 8

Godkendelser




Produkterne fra Rittal har opnået en lang række internationalt anerkendte godkendelser og tilladelser og lever op til de højeste kvalitetsnormer i verden.

- Alle komponenter underkastes de strengeste test efter internationale forskrifter og standarder
- Den ensartede høje produktkvalitet sikres gennem en omfattende kvalitetsstyring
- Regelmæssig produktionskontrol på eksterne prøvningsinstitutter garanterer overholdelse af internationale standarder
- TS 8 opfylder alle krav for indkapslinger til switchgear- og controlgear-samlinger i overensstemmelse med IEC 61439-1 (2011), IEC 61439-2 (2011), EN 61439-1 (2011), EN 61439-2 (2011), DIN EN 61439-1 (2012), DIN EN 61439-2 (2012)

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Engineering

Udnyt fordelene


- EPLAN Data Portal – over 350.000 registrerede data til projektstyring af elektrisk engineering
- EPLAN Electric P8 og EPLAN Pro Panel – pålidelig projektstyring, dokumentation og administration

System

Udnyt fordelene

- Innovativt modulært system
- Kvalitetssikkerhed
- Optimal omkostningseffektivitet
- På lager til øjeblikkelig forsendelse til hele verden


Mere produktivitet



Automation

Udnyt fordelene

- Fuldt automatiseret forarbejdning af indkapslinger og paneler
- Fuldt automatiseret kabelføring ved montageplader
- Produktionssupport for områderne tilskæring, konfiguration og håndtering



INDKAPSLING

STRØMFORDELING

KLIMATEKNIK

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE



Serviceydelse

Fleksible serviceaftaler: En passende løsning til dine behov

Oversigt over ydelserne i Rittals servicepakker:



Dine fordele:

- Korte responstider med tekniker på stedet
- Bevarelse af systemernes værdi
- Garantiforlængelse på op til 5 år
- Lagerføring af reservedele
- Omkostningstransparens

5 års producentgaranti

i forbindelse med
en indgået serviceaftale



Vi arbejder for perfektion i alle faser



Reservedele – til enhver tid og overalt

Merværdi via globalt tilgængelige reservedele

Professionel reserveudslagsstyring fra samme kilde, der garanterer maksimal tilgængelighed af reservedele på globalt plan og som kan tilpasses nøjagtigt efter dine behov via trinopbyggede serviceaftaler. Det er, hvad den internationale service kan tilbyde dig. Med en serviceaftale kan du styre mange detaljer: Eksempelvis reserveudslagsstyrelens tilgængelighed specifikt for dit anlæg/system. International service: altid klar overalt.

Dine fordele:

- Lagerføring af kundespecifikke komponenter via en tilsvarende serviceaftale
- Decentral lagerføring der sikrer hurtig og fleksibel adgang til reservedele
- Godkendte originalreservedele fra producenten



Nærmeste Rittal Service
finder du på Rittals hjemmesider.

TS 8 – alsidighed i system

Valget af TS 8 er også valget af den førende standard til rækkesystemer. Det er ikke nogen tilfældighed, for det geniale konstruktionsprincip opfylder så godt som alle krav, som krævende anvendelse i hverdagen stiller. Uden lange leveringstider, men klar til levering fra lager.



Rækkesystemer TS 8

Stålblade, lakeret			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
600	1200	500	8615.500
800	1200	500	8815.500
1200	1200	500	8215.500
600	1400	500	8645.500
800	1400	500	8845.500
1200	1400	500	8245.500
600	1600	500	8665.500
800	1600	500	8865.500
1200	1600	500	8265.500
600	1800	400	8684.500
800	1800	400	8884.500
1000	1800	400	8080.500
1000	1800	400	8084.500
1200	1800	400	8284.500
400	1800	500	8485.510
600	1800	500	8685.500
800	1800	500	8880.500
800	1800	500	8885.500
1200	1800	500	8285.500
400	1800	600	8486.510
600	1800	600	8686.500
800	1800	600	8881.500
800	1800	600	8886.500
1200	1800	600	8286.500
600	2000	400	8604.500
800	2000	400	8804.500
1000	2000	400	8004.500
1200	2000	400	8204.500
400	2000	500	8405.510
600	2000	500	8605.500
800	2000	500	8805.500
1000	2000	500	8005.500
1200	2000	500	8205.500

400	2000	600	8406.510
600	2000	600	8606.500
800	2000	600	8806.500
1000	2000	600	8006.500
1200	2000	600	8206.500
600	2000	800	8608.500
800	2000	800	8808.500
1200	2000	800	8208.500
600	2200	600	8626.500
800	2200	600	8826.500
1200	2200	600	8226.500

Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
800	1800	400	8454.600
1200	1800	400	8456.600
1200	1800	500	8453.600
800	1800	500	8455.600
600	1800	500	8457.600
800	2000	600	8450.600
1200	2000	600	8451.600
600	2000	600	8452.600

Elektronikskabe			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
600	1600	600	8410.510
600	1600	800	8418.510
600	2000	600	8430.510
600	2000	800	8438.510

EMC-skabe

EMC-skabe			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
800	2000	600	8806.750
800	2000	800	8808.750

IP 66/NEMA 4/4X

IP 66/NEMA 4, lakeret stålblade			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
800	2000	600	8806.580

IP 66/NEMA 4X, rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
800	2000	600	8450.680

Strømfordeling

Fordelingstavler			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
850	2000	400	9666.955
850	2000	600	9666.915
1100	2000	400	9666.965
1100	2000	600	9666.925

Modulskabe			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
400	2000	600	9670.406
600	2000	600	9670.606
800	2000	600	9670.806
400	2000	800	9670.408
600	2000	800	9670.608
800	2000	800	9670.808
400	2200	600	9670.426
600	2200	600	9670.626
800	2200	600	9670.826
400	2200	800	9670.428
600	2200	800	9670.628
800	2200	800	9670.828

Sikringslistesøjler			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
1000	2000	600	9670.006
1200	2000	600	9670.106
1200	2000	800	9670.108

Skinneskabe			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
200	2000	600	9670.206
200	2200	600	9670.226
200	2000	800	9670.208



www.rittal.com/02ts8

... også til IT

Med TS IT investerer du i en systemplatform, som kan skaleres til dit aktuelle behov selv efter mange års brug. Og det gælder ikke kun skabet, men også funktioner som klimateknik, strømforsyning og overvågning – med garanti.

Få mere at vide om TS IT i brochuren IT-infrastruktur eller på www.rittal.com/02tsit.

Netværks-/serverskabe TS IT

med glaslåge, med 19"-profilskinner			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
600	800	600	5525.120
600	1200	600	5526.120
800	1200	800	5503.120
800	1200	1000	5504.120
600	1800	600	5527.120
600	1800	800	5528.120
800	1800	800	5505.120
600	2000	600	5529.120
600	2000	800	5530.120
600	2000	1000	5508.120
800	2000	600	5506.120
800	2000	800	5507.120
800	2000	1000	5509.120
800	2000	1200	5511.120
600	2200	800	5531.120
600	2200	1000	5513.120
600	2200	1200	5515.120
800	2200	800	5512.120
800	2200	1000	5514.120
800	2200	1200	5516.120

med glaslåge, med 19"-montageramme			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
600	1200	600	5526.141
800	1200	800	5503.141
800	1200	1000	5504.141
600	1800	600	5527.141
600	1800	800	5528.141
800	1800	800	5505.141
600	2000	600	5529.141
600	2000	800	5530.141
600	2000	1000	5508.141
600	2000	1200	5510.141
800	2000	600	5506.141
800	2000	800	5507.141
800	2000	1000	5509.141
800	2000	1200	5511.141
600	2200	800	5531.141
600	2200	1000	5513.141
600	2200	1200	5515.141
800	2200	800	5512.141
800	2200	1000	5514.141
800	2200	1200	5516.141

med glaslåge, formonteret, med 19"-montageramme			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
600	1200	600	5526.151
800	1200	800	5503.151
800	1200	1000	5504.151
600	1800	600	5527.151
600	1800	800	5528.151
800	1800	800	5505.151
600	2000	600	5529.151
600	2000	800	5530.151
600	2000	1000	5508.151
600	2000	1200	5510.151
800	2000	600	5506.151
800	2000	800	5507.151
800	2000	1000	5509.151
800	2000	1200	5511.151
600	2200	800	5531.151
600	2200	1000	5513.151
600	2200	1200	5515.151
800	2200	800	5512.151
800	2200	1000	5514.151
800	2200	1200	5516.151

med glaslåge, IP 55, med 19"-montageramme			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
600	1200	600	5526.131
800	1200	800	5503.131
800	1200	1000	5504.131
600	1800	600	5527.131
600	1800	800	5528.131
800	1800	800	5505.131
600	2000	600	5529.131
600	2000	800	5530.131
600	2000	1000	5508.131
600	2000	1200	5510.131
800	2000	600	5506.131
800	2000	800	5507.131
800	2000	1000	5509.131
800	2000	1200	5511.131
600	2200	800	5531.131
600	2200	1000	5513.131
600	2200	1200	5515.131
800	2200	800	5512.131
800	2200	1000	5514.131
800	2200	1200	5516.131

med ventileret låge, med 19"-profilskinner			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
600	1200	600	5526.110
800	1200	800	5503.110
800	1200	1000	5504.110
600	1800	600	5527.110
600	1800	800	5528.110
800	1800	800	5505.110
600	2000	600	5529.110
600	2000	800	5530.110
600	2000	1000	5508.110
600	2000	1200	5510.110
800	2000	600	5506.110
800	2000	800	5507.110
800	2000	1000	5509.110
800	2000	1200	5511.110
600	2200	800	5531.110
600	2200	1000	5513.110
600	2200	1200	5515.110
800	2200	800	5512.110
800	2200	1000	5514.110
800	2200	1200	5516.110

med ventileret låge, med 19"-montageramme			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
600	1200	600	5526.181
800	1200	800	5503.181
800	1200	1000	5504.181
600	1800	600	5527.181
600	1800	800	5528.181
800	1800	800	5505.181
600	2000	600	5529.181
600	2000	800	5530.181
600	2000	1000	5508.181
600	2000	1200	5510.181
800	2000	600	5506.181
800	2000	800	5507.181
800	2000	1000	5509.181
800	2000	1200	5511.181
600	2200	800	5531.181
600	2200	1000	5513.181
600	2200	1200	5515.181
800	2200	800	5512.181
800	2200	1000	5514.181
800	2200	1200	5516.181

med ventileret låge, formonteret, med 19"-montageramme			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
800	2000	1000	5509.161

med glaslåge, formonteret, med 19"-drejeramme			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
800	2000	800	5507.170

Alle formonterede skabe er udstyret med anvendelsesstillbehør (f.eks. sokkel, sidevægge osv.).



www.rittal.com/02tsit

med glaslåge, IP 55, tomt skab			
Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Best.nr.
600	800	600	5525.790
600	1200	600	5526.790
800	1200	800	5503.790
800	1200	1000	5504.790
600	1800	600	5527.790
600	1800	800	5528.790
800	1800	800	5505.790
600	2000	600	5529.790
600	2000	800	5530.790
600	2000	1000	5508.790
600	2000	1200	5510.790
800	2000	600	5506.790
800	2000	800	5507.790
800	2000	1000	5509.790
800	2000	1200	5511.790
600	2200	800	5531.790
600	2200	1000	5513.790
600	2200	1200	5515.790
800	2200	800	5512.790
800	2200	1000	5514.790
800	2200	1200	5516.790

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Indkapsling
- Strømfordeling
- Klimateknik
- IT-infrastruktur
- Software & service

TS 8 – få mere at vide på:



www.rittal.com/02ts8

XWWW00034DK1508

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP