


Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► Rittal TopTherm køleenheder Generation “Blue e”



- Besparelser på op til 45% af energiforbruget
- Enheder med Comfort kontroller er nu “Blue e” – Modelnumre er uændret



TopTherm køleenheder

- Energibesparelser på køleenheder i området fra 500 to 4000 W
- Energibesparende op til 45% af energiforbruget ved samme køleeffekt (ideelt set 70% sammenlignet med en traditionel Rittal TopTherm køleenhed i field tests)

Eco-mode kontrol

Intelligent, målrettet brug af energi takket være den nye eco-mode kontrol fra Rittal

- 1 Køling slukkes: Den interne ventilator er i drift for kun at cirkulere luften inden i kabinettet.
- 2 Den interne ventilator er slukket.
- 3 Den interne ventilator er i drift i 30 sekunder, for hver 10 minutter, for i en kort periode at cirkulere luften.
- 4 Den interne ventilator er i drift igen.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

www.rittal.dk



Produktkonverteringsguide fra enheder med Basic kontroller til enheder af "Blue e" generation.

NYT

- Energibesparelser på op til 45%
- Forrige enheder med Comfort kontroller er nu "Blue e" generation; Modelnumre er fortsat de samme

UÆNDRET

- Samme udskæringsdimension
- Samme udgangskategorier
- Samme dimensioner

Topmonteret køleenheder

(tidligere) med Basic kontroller

(gældende fra nu) Generation "Blue e"

Model nr. SK	Nytte køleeffekt	Dimensioner B x H x D mm	Mærkedriftsspænding V, Hz	Model nr. SK
3382.100	500 W	597 x 417 x 380	230, 50/60	3382.500
3382.110			115, 50/60	3382.510
3359.100	750 W	597 x 417 x 380	230, 50/60	3359.500
3359.110			115, 50/60	3359.510
3359.140			400, 2~, 50/60	3359.540
3383.100	1000 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3383.500
3383.110			115, 50/60	3383.510
3383.140			400, 2~, 50/60	3383.540
3384.100	1500 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3384.500
3384.110			115, 50/60	3384.510
3384.140			400, 2~, 50/60	3384.540
3385.100	2000 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3385.500
3385.110			115, 50/60	3385.510
3385.140			400, 2~, 50/60	3385.540
3386.140	3000 W	796 x 470 x 580	400, 3~, 50 460, 3~, 60	3386.540
3387.140	4000 W	796 x 470 x 580	400, 3~, 50 460, 3~, 60	3387.540

Køleenhed versioner i rustfrit stål kan findes på internettet.

Note: Et ekstra system relæ er til rådighed. For tilslutningsdiagram, se den seneste monteringsvejledning på www.rittal.dk

Vægmonterede køleenheder

(tidligere) med Basic kontroller

(gældende fra nu) Generation "Blue e"

Model nr. SK	Nytte køleeffekt	Dimensioner B x H x D mm	Mærkedriftsspænding V, Hz	Model nr. SK
3303.100	500 W	280 x 550 x 200	230, 50/60	3303.500
3303.110			115, 50/60	3303.510
3361.100	750 W	280 x 550 x 280	230, 50/60	3361.500
3361.110			115, 50/60	3361.510
3361.140			400, 2~, 50/60	3361.540
3304.100	1000 W	400 x 950 x 260	230, 50/60	3304.500
3304.110			115, 50/60	3304.510
3304.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3304.540
3305.100	1500 W	400 x 950 x 260	230, 50/60	3305.500
3305.110			115, 50/60	3305.510
3305.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3305.540
3366.100	1500 W	450 x 1590 x 205	230, 50/60	3366.500
3366.110			115, 50/60	3366.510
3366.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3366.540
3328.100	2000 W	400 x 1580 x 295	230, 50/60	3328.500
3328.110			115, 50/60	3328.510
3328.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3328.540
3329.100	2500 W	400 x 1580 x 295	230, 50/60	3329.500
3329.110			115, 50/60	3329.510
3329.140			400, 3~, 50 460, 3~, 60	3329.540
3332.140	4000 W	500 x 1580 x 340	400, 3~, 50 460, 3~, 60	3332.540

Køleenhed versioner i rustfrit stål, Nema 4X og med klimakontrol døre kan findes på internettet.

Note: Et ekstra system relæ er til rådighed. For tilslutningsdiagram, se den seneste monteringsvejledning på www.rittal.dk