

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ Compact 냉각 장치



인클로저

배전

공조

IT 인프라

소프트웨어 및 서비스

FRIEDHELM LOH GROUP



Compact 냉각 장치



Compact 냉각 장치:

- 가격대비 고효율
- 색상: RAL 7035
- 슬림한 설계, 외부/부분 내부 장착
- 부분 내부 장착을 요할 경우 설치 액세서리로 추가 장착 플랜지가 필요
- 전원 공급: 220V, 1~ / 380V, 2~ (50Hz/60Hz)
- 온도과 알람을 위한 디지털 디스플레이 제어부
- 추가 알람 신호 출력 기능: 전원과 신호 라인에 직접 연결
- 신형 필터 매트로 간단하고 편리한 설치와 교체
- 공기 배출을 위한 루버(louver) 설계
- 제어 시스템의 높은 신뢰성
- DIN 3168/EN815/EN14511 표준에 의거한 세 가지 검증 시험 인증으로 유효 냉각능력 보장
- 친환경 냉매: R134a
- CE 인증

주문 번호 SK		3370.220	3370.229	3370.320	3370.329
유효 냉각 출력 DIN 3168 / EN 815	L35 L35 (°C)	300 W / 320 W		500 W / 525 W	
	L35 L50 (°C)	150 W / 170 W		280 W / 350 W	
방식: 내장 응축물 증발기		미포함	포함	미포함	포함
정격 작동 전압		220 V, 1 ~, 50Hz / 60Hz			
사이즈 mm	W x H x D	280 x 550 x 125	280 x 680 x 125	280 x 550 x 180	280 x 680 x 180
정격 전류		1.6 A / 1.8 A	1.9 A / 2.2 A	2.1 A / 2.2 A	2.5 A / 2.7 A
시동 전류		3.0 A / 3.4 A	4.0 A / 4.4 A	7.0 A / 7.4 A	8.0 A / 8.4 A
소비 전력 DIN 3168 / EN 815	L35 L35 (°C)	290 W / 305 W	345 W / 370 W	380 W / 390 W	450 W / 480 W
	L35 L50 (°C)	350 W / 375 W	415 W / 460 W	420 W / 445 W	480 W / 505 W
냉매		R134a, 100 g		R134a, 170 g	
허용 작동압 (최고압) bar		35			
작동 온도 범위 °C		20 ~ 50			
보호 등급 EN 60529	내부 순환 회로	IP 54			
중량 kg		13	15	17	19
색상		RAL 7035			
액세서리					
외부 전자 응축물 증발기		1194.358 또는 3301.500	-	1194.358 또는 3301.500	-
부분 내부 장착 플랜지		1194.384	설치 불가	1194.385	설치 불가

Compact 냉각 장치

주문 번호 SK		3370.370	3370.379	1194.420	1194.424
유효 냉각 출력	L35 L35 (°C)	700 W / 715 W		1200 W / 1250 W	
DIN 3168 / EN 815	L35 L50 (°C)	520 W / 535 W		800 W / 830 W	
방식: 내장 응축물 증발기		미포함	포함	포함	포함
정격 작동 전압		220 V, 1 ~, 50Hz / 60Hz			380 V, 2 ~, 50Hz / 60Hz
사이즈 mm	W x H x D	280 x 550 x 265	280 x 680 x 265	400 x 950 x 230	400 x 950 x 230
정격 전류		2.7 A / 2.7 A	3.1 A / 3.1 A	4.5 A / 5.2 A	2.5 A / 3.2 A
시동 전류		9.0 A / 9.6 A	10.0 A / 10.6 A	21 A / 23 A	15 A / 16 A
소비 전력	L35 L35 (°C)	430 W / 430 W	490 W / 490 W	730 W / 810 W	
DIN 3168 / EN 815	L35 L50 (°C)	515 W / 525 W	570 W / 570 W	855 W / 960 W	
냉매		R134a, 280 g		R134a, 325 g	
허용 작동압 (최고압) bar		35			
작동 온도 범위 °C		20 ~ 50			
보호 등급 EN 60529	내부 순환 회로	IP 54			
중량 kg		22	24	44	46
색상		RAL 7035			
액세서리					
외부 전자 응축물 증발기		1194.358 또는 3301.500	-	-	-
부분 내부 장착 플랜지		1194.386	설치 불가	1194.387	

주문 번호 SK		1194.550	1194.554	1194.620
유효 냉각 출력	L35 L35 (°C)	1600 W / 1650 W		2000 W / 2080 W
DIN 3168 / EN 815	L35 L50 (°C)	1100 W / 1150 W		1452 W / 1520 W
방식: 내장 응축물 증발기		포함		
정격 작동 전압		220 V, 1 ~, 50Hz / 60Hz	380 V, 2 ~, 50Hz / 60Hz	220 V, 1 ~, 50Hz / 60Hz
사이즈 mm	W x H x D	400 x 950 x 250	400 x 950 x 250	400 x 950 x 250
정격 전류		6.3 A / 6.8 A	3.6 A / 4.3 A	6.6 A / 7.5 A
시동 전류		23 A / 24 A	17 A / 18 A	23 A / 24 A
소비 전력	L35 L35 (°C)	825 W / 940 W		1015 W / 1140 W
DIN 3168 / EN 815	L35 L50 (°C)	915 W / 1035 W		1195 W / 1135 W
냉매		R134a, 650 g		
허용 작동압 (최고압) bar		35		
작동 온도 범위 °C		20 ~ 50		
보호 등급 EN 60529	내부 순환 회로	IP 54		
중량 kg		44	46	52
색상		RAL 7035		
액세서리				
부분 내부 장착 플랜지		1194.387		

주문 번호 SK		1194.724	3370.729 (*)
유효 냉각 출력	L35 L35 (°C)	3500 W	
DIN 3168 / EN 815	L35 L50 (°C)	2300 W	
방식: 내장 응축물 증발기		포함	
정격 작동 전압		380 V, 2 ~, 50Hz	220 V, 1 ~, 50Hz
사이즈 mm	W x H x D	400 x 1580 x 280	
정격 전류		5.4 A	9.9 A
시동 전류		32 A	43 A
소비 전력	L35 L35 (°C)	2080 W	
DIN 3168 / EN 815	L35 L50 (°C)	2305 W	
냉매		R134a, 800 g	
허용 작동압 (최고압) bar		35	
작동 온도 범위 °C		20 ~ 50	
보호 등급 EN 60529	내부 순환 회로	IP 54	
중량 kg		72	70
색상		RAL 7035	
액세서리			
부분 내부 장착 플랜지		1194.388	

(*): 별도 문의 요망.

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- 인클로저
- 배전
- 공조
- IT 인프라
- 소프트웨어 및 서비스

전세계에 분포한 리탈의 모든 기업
연락 정보는 여기에 있습니다.



(주)리탈 • 코리아 본사 / 공장 / 물류센터 : 인천광역시 연수구 인천타워대로 25 번길 10 (우: 22013)

Tel: 070 4900 9900 • Fax: (02) 577 6526 • email: rittal@rittal.co.kr • www.rittal.co.kr

(주)리탈 • 부산 지사 : 부산광역시 사상구 새벽로 223 번길 129 [괘법동] (우: 46971)

Tel: 070 4900 9800 • Fax: (051) 327 6528

08.2015/K302

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

