

TX CableNet - Gestão de cabos inteligente

O TX CableNet oferece “Simplicidade e perfeição”. Este rack combina o amplo conhecimento e experiência da Rittal em infraestruturas de rede numa solução verdadeiramente excepcional. O TX CableNet é a solução preparada para o futuro, para todos os utilizadores que esperam funcionalidade e qualidade superior, ou seja, um rack de rede que satisfaça todos os requisitos.



8 opções de rack padronizadas


Roteamento de cabos com localização variável

Boas práticas e segurança

Entrada segura de cabos mantendo o raio crítico de curvatura do cabo

Conceito eficiente de rack e estrutura

Acessórios compatíveis com racks TS IT e VX IT



 Para si: os melhores preços em bastidores e acessórios

Referência	Descrição	Campanha €
7888.100	TX Bastidor 42Us 800x2000x1000 Porta Micro Perfurada	1 016,29
7888.102	TX Bastidor 42Us 800x2000x1000 P/ Micro Perfurada - S/P. Laterais	819,12
7888.120	TX Bastidor 47Us 800x2200x1000 Porta Micro Perfurada	1 080,12
7888.200	TX Bastidor 42Us 800x2000x1000 Porta Vidro	1 000,83
7888.202	TX Bastidor 42Us 800x2000x800 P/ Vidro - S/P. Laterais	810,74
7888.208	TX Bastidor 42Us 800x2000x800 P/ Vidro	969,33
7888.220	TX Bastidor 47Us 800x2200x1000 Porta Vidro	1 064,36
7888.228	TX Bastidor 47Us 800x2200x800 Porta Vidro	1 033,15

Material: Chapa de aço

Capacidade de carga: 5000N





Cor: RAL 7035

Aprovações:

- UL
- cUL

Observação: Abertura da porta à esquerda ou à direita a 130°



Gestão de Cabos



Referência	Descrição		Uni. (s)	Campanha €
7888.302	Kit de escovas Para entrada de cabos na placa do teto.	Para armários com profundidade de 800 mm	2	47,44
7888.301	Suporte de plástico com escovas Tira de escova de plástico, UL 94-V0 Cerdas feitas de plástico, UL 94-HB (comprimento das cerdas: 80 mm)	Para armários com profundidade de 1000 mm	2	55,31
7888.320	Rota de cabos Para roteamento vertical de cabos e alívio de tensões.	Para armários com altura de 2000 mm	1	126,00
7888.322	Material: Chapa de aço Acabamento da superfície em spray Cor: RAL 9005	Para armários com altura de 2200 mm	1	133,81
7888.310	Calha de cabos Para colocação organizada de grandes quantidades de cabos.	Para armários com altura de 2000 mm	1	118,18
7888.311	Opções de instalação: Aparafusamento direto nos ângulos de montagem de 482,6 mm (19 ") Material: Chapa de aço Acabamento da superfície em spray Cor: RAL 9005	Para armários com altura de 2200 mm	1	126,00
5501.655	Prateleira de componentes Para instalação estática entre duas montagens de 482,5 mm (19 ") níveis.	Distância entre níveis mínimo máximo. 400 - 600 mm	1	71,19
5501.665	Cor: RAL 9005 Capacidade de carga: 50 kg	Distância entre níveis mínimo máximo. 600 - 900 mm	1	85,60
5501.675	Prateleira de componentes, extraível Para instalação entre dois níveis de montagem de 482,6 mm (19 ").	Distância entre níveis mínimo máximo. 400 - 600 mm	1	159,10
5501.685	Cor: RAL 9005 Capacidade de carga: 50 kg	Distância entre níveis mínimo máximo. 600 - 900 mm	1	168,33
5302.052	Condutor de cabos Para roteamento de cabo oculto.	Para armários com largura / altura 800 x 2000 mm	1	131,83
5302.053	Acesso à cablagem a qualquer momento através da tampa do condutor com dobradiças, opcionalmente removível. Cor: RAL 9005	Para armários com largura / altura 800 x 2200 mm	1	156,63

Base / Rodapé

Referência	Descrição		Uni. (s)	Campanha €
8640.003	Base / Rodapé com peças de acabamento dianteiro e traseiro. Alta capacidade de carga. Pode ser usado com ou sem painéis de acabamento dependendo da aplicação. Altura:100 mm	Para armários com largura de 800 mm	2	45,77
8620.091	Base / Rodapé ventilado Para ventilar o armário através da base / rodapé. Ideal para aplicações de distribuição de energia, onde as placas de vedação do armário não são usadas, isto pode ajudar a alcançar um maior vazão de ar dentro do armário.	Para armários com largura / profundidade de 800 mm	2	93,24
8640.034	Base / Rodapé, lateral, sólido Para terminar uma unidade de base / rodapé nas laterais e para estabilidade ou configuração interna de bases / rodapés em armários.	Para armários com profundidade de 800 mm	2	37,48
8640.035		Para armários com profundidade de 1000 mm	2	46,59





Réguas de Energia

Referência	Descrição	uni. (s)	Campanha €
7000.630	Régua de energia com estrutura em plástico Quantidade de tomadas: 8 Corrente nominal (máx.): 16 A Sem interruptor	1	42,42
7240.210	Régua de energia com estrutura em alumínio Quantidade de tomadas: 7 Corrente nominal (máx.): 16 A Sem interruptor	1	53,93
7240.220	Régua de energia com estrutura em alumínio Quantidade de tomadas: 7 Corrente nominal (máx.): 16 A Com interruptor basculante	1	59,59
7240.240	Régua de energia com estrutura em alumínio Quantidade de tomadas: 5 Corrente nominal (máx.): 16 A Com interruptor de proteção da ligação, B16, 2 polos, 10 kA	1	123,26





PDU - Unidades de Distribuição de Energia



Referência	Descrição	uni.(s)	Campanha €
7979.115	PDU Basic Tomadas: 24 x C 13 e 4 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 16 A	1	269,65
7979.116	PDU Basic Tomadas: 24 x C 13 e 4 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 32 A	1	335,28
7979.136	PDU Basic Tomadas: 24 x C 13 e 6 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 16 A	1	255,51
7979.137	PDU Basic Tomadas: 24 x C 13 e 6 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 32 A	1	446,92
7979.215	PDU Metered - medição da energia por fase Tomadas: 24 x C 13 e 4 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 16 A	1	721,76
7979.216	PDU Metered - medição da energia por fase Tomadas: 24 x C 13 e 4 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 32 A	1	736,46
7979.236	PDU Metered - medição da energia por fase Tomadas: 24 x C 13 e 6 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 16 A	1	810,47
7979.237	PDU Metered - medição da energia por fase Tomadas: 24 x C 13 e 6 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 32 A	1	965,52
7979.537	PDU Metered Plus - medição da energia por tomada Tomadas: 24 x C 13 e 6 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 32 A	1	1 961,02
7979.336	PDU Switched- medição por fase e tomadas Tomadas: 24 x C 13 e 6 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 16 A	1	1 408,54
7979.337	PDU Switched- medição por fase e tomadas Tomadas: 24 x C 13 e 6 x C 19 Tipo de Ligação: CEE Corrente nominal (máx.): 32 A	1	1 567,51

Instalação do Sistema 482.6 mm (19")

Referência	Descrição		Uni. (s)	Campanha €
7151.305	Painel cego Acessório sem ferramentas, para vedar áreas não utilizadas dentro do nível de montagem de 482,6 mm (19 "). Cor: RAL 9005	3 U (3 x 1 U)	3	51,38
5302.202	Painel de gestão de cabos com escova Para roteamento de cabos simples e conveniente entre duas áreas separadas por um nível de montagem de 482,6 mm (19 "), por exemplo, entre a parte frontal e áreas traseiras do nível de montagem de 482,6 mm (19 "). Cor: RAL 9005	1 U	1	36,88
5502.265		2 U	1	33,20
5502.205	Painel de gestão de cabos com anéis de aço 	1 U, anéis 43 x 55 mm	1	34,44
7257.005	Para gestão horizontal dos cabos, com 5 anéis de manobra de cabos.	1 U, anéis 43 x 105 mm	1	43,09
7257.105	Cor:RAL 9005	2 U, anéis 85 x 125 mm	1	63,10
5502.235	Painel de gestão de cabos com aba frontal Opções versáteis de entrada de cabo: De cima por meio de recortes para a inserção ideal de cabos, de frente com acesso direto por meio de uma aba com fechos de liberação rápida, ou por trás, inserindo através de um recorte com tiras de pincel. Cor: RAL 9005	2 U	1	63,86
7859.000	Luz de sistema LED, 600 lm Para uma iluminação ideal dentro do rack de TI. Pronto para usar imediatamente, graças ao cabo de conexão plugável. Totalmente isolado, com fusível interno (T 2A) para operação com Europlug (para CEE 7/16) e conector IEC 320	Comprimento: 337 mm Cor da luz: 4000 K (branco neutro)	1	71,98



Solução de Ventilação

Referência	Descrição	Uni.(s)	Campanha €
5503.010	Módulo de Ventilação Solução para ventilação ativa com sistema de conexão simples e controlo de velocidade com eficiência energética. Pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais.	1	194,05



NOTA: Preços válidos até 31 de dezembro de 2023
(salvo situações excepcionais não previstas)

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Caixas e armários
- Distribuição de energia
- Climatização
- Infraestrutura para TI
- Software e serviços

Pode encontrar toda a informação
que necessita, aqui.



www.rittal.pt

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

